

SAIE-M12B-5B-0.5U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

Általános rendelési adatok

Típus	SAIE-M12B-5B-0.5U-M16
Rendelési szám	2434700000
Verzió	Beépített dugók, M12, Hüvely (mama) , egyenes, M 16, Pólusszám: 5, 0.5 m
GTIN (EAN)	4050118446524
Menny.	1 Stück

SAIE-M12B-5B-0.5U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Méreték és tömegek**

Nettó tömeg	30 g
-------------	------

Termék környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-101
----------------------	-----------------

Általános adatok

Csatlakozási menet	M12	Ház fő anyaga	Cink présöntvény
Ház hőmérsékleti tartománya	-30...+90 °C	Kábelhossz	0,5 m
Kódolás	B	Névleges feszültség	60 V
Névleges feszültség (szöveg)	250 V (4-pole) / 125 V (5-pole) / 60 V (8-pole)	Névleges áram	4 A
Pólusszám	5	Tömszelencék	M 16
Vezeték külső átm.	-	Védelmi osztály	IP67, becsavart állapotban
Érintkező felület	Aranyozott		

Besorolások

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Jóváhagyások

ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN
--------------------	-----------------------------------

SAIE-M12B-5B-0.5U-M16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Rajzok****Póluskiosztás**