

**RKDG D18 WG PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



A FieldPower® dobozok tartozékainak széles választéka.  
Kábelvégelezárók, dugaszolható csatlakozók,  
rögzítőelemek és sok minden más.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                       |
|----------------|-------------------------------------------------------|
| Típus          | RKDG D18 WG PT6                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">2491870000</a>                            |
| Verzió         | FieldPower®, Tömítőbetét, kerek, IP54, 18.5 - 20.5 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118501537                                         |
| Menny.         | 10 Stück                                              |

**RKDG D18 WG PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Műszaki adatok****Méretetek és tömegek**

|             |        |
|-------------|--------|
| Nettó tömeg | 21,8 g |
|-------------|--------|

**Általános adatok**

|                                                 |         |                                                 |         |
|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|---------|
| Anyag                                           | EPDM    | Halogén                                         | Nem     |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max. | 20,5 mm | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min. | 18,5 mm |
| Szilikonmentes                                  | Igen    | Szín                                            | fekete  |
| Vastagság                                       | 18 mm   | Vezetéktípus                                    | kerek   |
| Védelmi osztály                                 | IP54    |                                                 |         |

**Besorolások**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC002498    | eClass 6.2 | 23-07-16-90 |
| eClass 9.0 | 27-14-11-92 | eClass 9.1 | 27-14-25-90 |

**Jóváhagyások**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

**Letöltések**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Engineering Data | <a href="#">STEP</a> |
|------------------|----------------------|