

## BLE 013B9 típusú falra szerelhető nyomógomb

- A Rögzítés oldalfalra vagy csatlakozó dobozban (csavarokkal)
- B Rögzítés oldalfalra (ragasztással)
- C A nyomógomb szétszerelése
- D1 Egyes nyomógomb szerelése
- D2 Kettős nyomógomb szerelése

### Kompatibilis keretek

A BLE 013.B9 típusú nyomógomb keretei a lenti táblázat szerint cserélhetők:

Gyártó	Típus
BERKER	S1, B1, B3, B7 Glas
GIRA	Standard55, E2, Event, Esprit
Jäger Direkt	Opus Inform, Kubus, Fusion
JUNG	A500, Aplus
MERTEN	M-Smart, M-Arc, M-Plan

### ÁTVITELI TÁVOLSÁG

- Átviteli távolság: ca. 10 m akadályok nélküli szabad térben
- Az átviteli távolság az épület struktúrájától függően változhat

### Példák:

- Vasbeton falak és /vagy fém falak
- Fémfelületre vagy fémkeretbe szerelt nyomógombok
- Válaszfalak fém tartóra rögzített ásványgyapot szigeteléssel
- Fémlemezekkel vagy szén-szálalappal szerelt mennyezetek
- Ólomüveg vagy üveg fém keretben, acél bútorok

### MŰSZAKI ADATOK


Energiaforrás	Integrált áramgenerátor
Üzemi frekvencia	2.4 Ghz Bluetooth BLE
Tanúsítványok	2.4 Ghz: CE, FCC, IC (Európa, USA, Kanada)
Villamos élettartam	min. 50.000 kapcsolás
Üzemi hőmérséklet	-25°C ... +65°C

### További információk

- A 013.B9 típusú nyomógomb belsőterén alkalmazható
- A nyomógomb nem alkalmazható erős vibrációnak vagy mechanikai ütéseknek kitett környezetben, valamint nagy nedvességtartalmú, poros vagy robbanásveszélyes környezetben

### Biztonsági tudnivalók

- Fulladásveszély! Ne hagyja szétszórva a csomagolóanyagot.
- A gyerekek a kisebb darabokat lenyelhetik és ezektől megfulladhatnak
- A terméket a vele együtt szállított utasítás szerint szerelje fel és alkalmazza, ne változtassa meg a terméket
- A szakszerűtlen tisztítás a termék sérüléséhez vezethet.
- Puha, nedves kendővel/ruhával javasoljuk a tisztítást



013B9

