



## BEYON

### BEYON, 1Y.13.Bxx típusú vezeték nélküli nyomógomb

#### LEHETŐSÉGES KIVITELEK

1Y.13.B10: 2 csatornás, fehér

1Y.13.B12: 2 csatornás, fekete

1Y.13.B20: 4 csatornás, fehér

1Y.13.B22: 4 csatornás, fekete

#### ÁTVITELI TÁVOLSÁG

- Átviteli távolság: ca. 10 m akadályok nélküli szabad térben

- Az átviteli távolság az épület struktúrájától függően változhat

#### Példák:

- Vasbeton falak és /vagy fém falak

- Fémfelületre vagy fémkeretre szerelt nyomógombok

- Válaszfalak fém tartóra rögzített ásványgyapot szigeteléssel

- Fémlapokkal vagy szénszálalapokkal szerelt mennyezetek

- Ólomüveg vagy üveg fém keretben, acél bútorok

#### MŰSZAKI ADATOK

Energiaforrás	Integrált áramgenerátor
Üzemi frekvencia	2.4 Ghz Bluetooth BLE
Tanúsítványok	2.4 Ghz: CE, FCC, IC (Európa, USA, Kanada)
Villamos élettartam	min. 50.000 kapcsolás
Üzemi hőmérséklet	-25°C ... +65°C

#### További információk

- A BEYON típusú nyomógomb belsőterén alkalmazható

- A nyomógomb nem alkalmazható erős vibrációnak vagy mechanikai ütéseknek kitett, nagy nedvességtartalmú, poros vagy robbanásveszélyes környezetben

#### Biztonsági tudnivalók

- Fulladásveszély! Ne hagyja szétszórva a csomagolóanyagot.

A gyerekek a kisebb darabokat lenyelhetik és ettől megfulladhatnak

- A terméket a vele együtt szállított utasítás szerint szerelje fel és alkalmazza, ne változtassa meg a terméket

- A szakszerűtlen tisztítás a termék sérüléséhez vezethet.

Puha, nedves kendővel / ruhával javasoljuk a tisztítást