






1Y.P2

YESLY SYSTEM (example)



MAGYAR

1Y.P2.8.230.B000 YESLY INTERFÉSZ MODUL 2 BEMENETTEL

A 2 bemenetes 1Y.P2 interfész modul úgy lett kifejlesztve, hogy feszültségmentes kontaktust vagy fázisfeszültséget (L) fogadjon a bemeneten, és integrálható legyen egy YESLY rendszerbe. Ezáltal alkalmas arra, hogy YESLY eszközöket vezéreljen, amelyek a világításvezérlést vagy redőnymozgatást végzik, nem-YESLY nyomógombokat vagy feszültségjeleket használva.

JELLEMZŐK

- 2 bemeneti csatorna (P1 és P2)
- Mélyített kötődobozba helyezhető
- Alkalmas YESLY eszközök vezérlésére hagyományos nyomógombokkal vagy kapcsolókkal, például meglévő lakossági világítási rendszerhez integrálható vagy PLC kimenetéről, reléérintkezőkkel, stb...
- Programozás okostelefonról a Finder Toolbox Plus app használatával
- Világító nyomógombokkal is kompatibilis [max. 5 db (≤ 1 mA/db)]
- Tápfeszültség: 110...230 V AC
- Hatótáv: 10 méter, akadálymentes szabad térben

JEGYZET

Ne használja az L1 és L2 csatlakozásokat másra, csak is a P1 és P2 táplálására.