

Cordes elektronikus riasztó kutyaugatás funkcióval CC-2200

Köszönjük, hogy a riasztórendszerünk megvásárlása mellett döntött. Szánjon néhány percet a használati útmutató alapos átolvasására, a készülék használatának megismerésére és családjával történő megismertetésére. Őrizze meg az útmutatót későbbi betekintés céljából.



Rendeltetésszerű használat:

Ez a riasztórendszer személyek falakon és ajtókon keresztül érzékelésére radarérezékelővel van ellátva. Választhat a kutyaugatás (Bellen), az ajtócsengő (Türgong) vagy a szirénahang (Alarm) beállítása között. A radarérezékelő fa-, műanyag- és kőfalak mögötti mozgás érzékelésére képes. A fal vastagságától függően az észlelési tartomány lecsökken. Kb. 18 cm vastagságtól az érzékelés rendszerint nem lehetséges.

Üzembe helyezés:

Távírányító

Nyissa ki a távírányítót az **elemtartó rekeszt** (16), és a pólusok helyes irányára figyelve helyezze be a készülékkel szállított CR2032 típusú gomelemet. Zárja vissza az elemtartót.

Riasztókészülék:

A készülék választhatóan működtethető a vele szállított hálózati adatterről (12 V/DC 1 A) vagy 8 db ceruzaelemről (nem szállítjuk vele).

Hálózati adapter: Csatlakoztassa a **hálózati adaptert a készülék** csatlakozóaljzatához (9).

Elemek: Helyezze be az elemeket a pólusok helyes irányára figyelve az elemtartó rekeszbe (lásd az elemtartó rekeszben található jelöléseket). Legkésőbb akkor cserélje ki az elemeket, amikor a „**Betrieb**” (működésjelző) LED (6) fénye gyengül vagy kialszik.

→Megjegyzés: Az elemek élettartama erősen függ a riasztás frekvenciájától. Ha csak ritkán történik riasztás, akkor az élettartam kb. 1 hét.

A készülék és a riasztás aktiválása

- Ha a fő készülék csatlakoztatva van az áramellátáshoz, akkor világít a „**BETRIEB**” (működésjelző) lámpa, és az „**AKTIV**” (5) ellenőrző lámpa. A készülék élesítve van, és a riasztás kb. 10 másodperc múlva aktiválódik.
- Ha ezt nem szeretné, akkor az aktiválás kikapcsolásához a feszültségellátáshoz történő csatlakoztatás után nyomja meg azonnal az „**An/aus**” (be/ki) gombot (4). Az „**AKTIV**” ellenőrző lámpa fénye kialszik.
- Választhat a riasztóhang, a kutyaugatás vagy az ajtócsengő beállítása között. Ehhez állítsa be a kívánt hangot a **Modus** (üzemmód) gombbal (3).
- A hangerő a „+” / „-” gombokkal (1)/(2) 8 fokozatban állítható.
- A riasztás aktiválásához nyomja meg az „**An/aus**” (be/ki) gombot. A riasztás kb. 10 mp után élesítve van. Mozgás érzékelése esetén a kutyaugatás kb. 30 mp-ig tart, a riasztóhang kb. 10 mp-ig és az ajtócsengés egyszer szólal meg.
- A riasztás kikapcsolásához nyomja meg az „**An/aus**” (be/ki) gombot. Az „**AKTIV**” ellenőrző lámpa kialszik.

Hulladékkezelés

a) Termék: A használt elektronikus készülékek nyersanyagok tekintendők, nem valók a háztartási hulladékba. A használt készüléket az élettartama végén az érvényes törvényi előírásoknak megfelelően le kell adni a hulladékgyűjtésbe. Vegye ki az esetleg a készülékben maradt elemeket/akkukat, és ezeket a készüléktől elkülönítve adja le.

b) Elemek: Önnek, mint végfelhasználónak, jogszabályban (elemekről szóló rendeletben) meghatározott kötelessége minden használt elem leadása; tilos ezeket a háztartási hulladékba tenni! A használat elemek díjmentesen leadhatók az elemgyűjtő állomásokon.



Kiadás Német 07/2017, verzió 1.1

Dokumentation © 2017 Cordes Vertriebsgesellschaft mbH, Deutschland. Minden jog fenntartva, a forrás jogát is beleértve. Minden reprodukcióhoz a kiadó írásbeli engedélyére van szükség. A műszaki fejlesztések előzetes tájékoztatás nélkülül lehetségesek.

Használati útmutató


Megfelelőségi nyilatkozat (DOC) A Cordes Vertriebsgesellschaft GmbH, Op de Solt 42, 22391 Hamburg, Deutschland cég kijelenti, hogy a termék megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU megfelelési nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el: www.cordes-vertrieb.de

Műszaki adatok:


Tápfeszültség (működés hálózatról)	12 VDC, 1 A (hálózati adapter)
Tápfeszültség (elemes üzem)	8 db ceruzaelem, 1,5 V
Távírányító	1 db CR2032 típusú gomelem, 3V
Radar érzékelési szöge	360°
Radar érzékelési tartománya	Max. 15m (nyílt terepen)
Távírányító hatótávolsága	Max. 50 m
Áramfelvétel (nyugalmi állapotban)	Riasztókészülék: ≤20 mA Távírányító ≤20 µA
Áramfelvétel (működés közben)	Riasztókészülék: ≤500 mA - 1A Távírányító ≤15 mA
Riasztás hangereje	max. 120 dB
Üzemi feltételek	0... +60°C, 20-85 % rel. páratartalom
Méreték (Ma x Szé x Mé)	150 x 160 x 110 mm
Tömeg	kb. 765 g
Átviteli frekvencia/-teljesítmény	5725.32-5874.80 MHz & 433.050-434.790MHz, 62.2dBm
Átviteli frekvencia/-teljesítmény távírányító	433.050-434.790MHz, 2,24dBm

Érzékelési tartomány



Alacsony: 2m elől / 5m hátul
Közepes: 4m elől / 8m hátul
Magas: 6m elől / 12m hátul

Az érzékelési tartomány a távírányítóhoz is vonatkozik.



- Hangerő +
- Hangerő -
- Modus (üzemmód)
- An/Aus (be/ki)
- „AKTIV” ellenőrző lámpa
- „Betrieb” ellenőrző lámpa
- Hangszóró
- Radar érzékelő
- Csatlakozóaljzat 12 VDC, 1 A
- Elemtartó rekesz
- Jelző LED
- An/Aus (be/ki) gomb
- Modus (üzemmód) gomb
- SOS gomb
- Nyílás karabinerrel
- Elemtartó rekesz