

Használati útmutató

VC-SPB-20.000

Masszív napelemes powerbank, 20 000

mAh, 8 W-os napelemmel

End. sz.: 2891367

Letölthető használati útmutatók

Használja a www.conrad.com/downloads linket (vagy szkennelje be a QR kódot) a használati útmutatók letöltéséhez (más nyelvű, esetleg újabb/frissebb változatok). Kövesse weboldalon található útmutatást.

Rendeltetészerű használat

A termék egy olyan powerbank, amely beépített zseblámpával rendelkezik és a tápellátásáról a napelemek gondoskodnak napsütésben. A készülékkel lehetősége van egyszerre akár 3 készülék töltésére.

A készülék alkalmas a szabadban való használatra. A termék megfelel az IP54 védelmi osztály követelményeinek, ezért védett a káros mennyiségű por és a fröccsenő víz bármely ányból történő behatolása ellen, feltéve, hogy a csatlakozási védőburkolat le van zárva. Ne merítse a készüléket vízbe.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

Az eszköztől használat rövidzárlatot, tüzet vagy más veszélyeket okozhat.

A készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesebben olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

A készüléket továbbadja, adja hozzá a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és terméknév a mindenkorai tulajdonosok védjegye.

Minden jog fenntartva.

SB4®, USB Type-C® és USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett márkái.

A szállítás tartalma

- Powerbank
- USB-C® - USB-C® kábel
- Csuklópánt
- Használati útmutató

A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Az első használat előtt gondosan olvassa el a használati útmutatót.



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



A termék a III. érintésvédelmi osztály szerint készült.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesebben olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

1 Általános információk

A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.

Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek számára.

Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.

A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakműhellyel végeztesse.

2 Epilepsziás rohamok

Blinklichter können bei manchen Menschen epileptische Anfälle auslösen. A villogó fények egyes embereknél epilepsziás rohamokat válthatnak ki. Soha ne irányítsa a villogó fényt közvetlenül személyekre. Ne nézzen a villogó fénybe.

3 LED fény

Ne nézzen bele közvetlenül a LED fényébe!

5.4 Üzemeltetési környezet

- A belső akkumulátor szélsőséges hő hatására felrobbanhat. Ne használja a terméket zárt térben, ahol a hőmérséklet meleg időben vagy más forró környezetben emelkedik (például járműben).
- Óvja a készüléket szélsőséges hőmérsékletektől, erős rázkódásoktól, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

5.5 A készülék kezelése

- Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemen kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.


5.6 A lítium-ion akku

- Az akku fixen be van építve a készülékbe, ezért nem cserélhető.
- Soha ne hagyja, hogy megsérüljön az akku. Az akku házának sérülése tűz- és robbanásveszélyt jelent!
- Az akku érintkezőit/csatlakozóit tilos rövidre zární. Ne dobja tűzbe az akkut, ill. a készüléket. Robbanás- és tűzveszély áll fenn!
- Akkor is rendszeresen töltse fel az akkut, ha nem is használja a készüléket. Az alkalmazott akkutechnika lehetővé teszi az akku feltöltését előzetes kisütés nélkül is.

5.7 Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

6 A termék áttekintése



BE/KI kapcsoló

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1 gomb | 2 Kijelző |
| 3 Napelem | 4 Portvédő takaró USB-C® |
| 5 USB-A töltőcsatlakozó | 6 töltőcsatlakozó |
| 7 Villogó fény | |

7 Akku feltöltése

7.1 Töltés USB-s áramforráson keresztül

Töltse fel a belső akkumulátort USB áramforrás használatával. A kijelzőn megjelenik az akku töltési állapota.

Fontos:

- A termék nincs védve a víz és a por behatolása ellen, amikor a csatlakozó védőfedelét felnyitják.

- Nyissa fel a csatlakozó védőfedelét.
- Csatlakoztassa az együttszállított USB töltőkábelt a powerbank USB-C® töltőcsatlakozójához.
- Csatlakoztassa az USB kábelt egy megfelelő USB-s áramforráshoz. Ne töltse a powerbanket egy számítógép USB-A csatlakozójáról.
- Az akku aktuális töltési állapota villog.
- Ha az akku teljesen feltöltődött, a kijelzőn 100 % jelenik meg.
- Válassza le az USB töltőkábelt.
- Zárja le a csatlakozó védőfedelét.

7.2 Töltés napelemből keresztül

A belső akku a szabadban is feltölthető a napfény által.

- Hajtsa ki a napelemet és helyezze a napra.
- A belső akku a napelemből keresztül töltődik.
- Az akku aktuális töltési állapota villog.

Neszküelek töltese

Fontos:

- A termék nincs védve a víz és a por behatolása ellen, amikor a csatlakozó védőfedelét felfnyítják.
- Ne töltse az eszközöket hosszú ideig közvetlen napfényben, hogy elkerülje a powerbank kikapcsolását a túlmelegedés elleni védelem miatt.

1 Töltés

gyszerre max. 3 készülék tölthető.

kimenő teljesítmény korlátozásai:

csatlakozók egyidejű használata	Teljesítmény leadás
JSB-C®	max. 20 W (PD)
JSB-A + USB-A / USB-C® + USB-A	max. 15 W
JSB-A + USB-A + USB-C®	max. 15 W

Megjegyzés:

Miközben tölti a belső akkut, a készülékeket töltheti a következő töltőcsatlakozókon keresztül.

- USB-C® töltőcsatlakozó
- USB-A töltőcsatlakozó az USB-C® töltőcsatlakozó mellett

Megjegyzések:

- Ha egy készüléket csatlakoztat, a powerbank automatikusan bekapcsol.
- Az utolsó készülék leválasztása után a powerbank kb. 30 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.

Nyissa fel a csatlakozó védőfedelét.

Csatlakoztassa a tölteni kívánt eszközöket az USB-C® és USB-A töltőcsatlakozókhoz megfelelő USB kábelek segítségével.

• A powerbank automatikusan bekapcsol.

• A kijelzőn a belső akku maradék akkukapacitása látható.

Feltöltést követően válassza le a készülékeket a powerbankról.

Tartsa nyomva a BE/KI-kapcsoló gombot, amíg a kijelző kialszik és a powerbank kikapcsol. Alternatív megoldásként várhat arra, hogy a powerbank automatikusan kikapcsoljon.

Zárja le a csatlakozó védőfedelét.

2 A töltési folyamat átmeneti megszakítása

be-/kikapcsoló gombbal manuálisan szabályozhatja a tápellátást, ha az eszközöknek csatlakoztatva kell maradniuk, de a töltést átmenetileg meg kell szakítani.

A csatlakoztatott eszközök töltése közben nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg a kijelző el nem alszik, hogy kikapcsolja a powerbankot.

• Ekkor a töltési folyamat megszakad.

• Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a powerbank bekapcsolásához.

• A töltés folytatódik.

A zseblámpa használata

zseblámpának 3 üzemmódja van: folyamatosan világít, SOS, villog.

• Nyomja meg kétszer a be-/kikapcsoló gombot a zseblámpa bekapcsolásához. →

A zseblámpa folyamatos világítás üzemmódban van.

• Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot a zseblámpa többi üzemmódjára váltáshoz: SOS → villogás.

• Kikapcsoláshoz nyomja meg még egyszer a be-/kikapcsoló gombot, hogy a fény kialsadjon.

0 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék meghibásodásához vezethet.
- Ne merítse vízbe a terméket.

• Válassza le a terméket a tápfeszültségről.

• Válassza le a termékhez csatlakoztatott készülékeket.

• A termék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhát.

11. Hulladékek kezelése



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell kezelni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt az utolsó tulajdonos köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivethető lámpákat.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad a következő **ingyenes** visszaadási lehetőségeket biztosítja az Ön számára (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatóak)

- a Conrad cég lerakatain
- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken

- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.

Vegye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások Németországon kívül országonként eltérők lehetnek.

12 Műszaki adatok

Akku.....	Lítiumion akku, 20.000 mAh, 74 Wh
USB-C® bemenet	5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 2 A; 12 V/DC, 1,5 A; max. 18 W (PD)
USB-C® kimenet.....	5 V/DC, 3 A; 9 V/DC, 2,2 A; 12 V/DC, 1,67 A; max. 20 W (PD)
USB-A kimenet (tetszőleges csatlakozó).....	4,5 V/DC, 5 A; 5 V/DC, 4,5 A; 9 V/DC, 2 A; 12 V/DC, 1,5 A; max. 22,5 W
USB-A kimenet (1. csatlakozó + 2. csatlakozó).....	max. 15 W
USB-C® + USB-A (1 + 2. csatlakozó) kimenet.....	5 V/DC, 3 A; max. 15 W
Napelem modul.....	5 V/ DC; max. 8 W
LED-es zseblámpa.....	3 üzemmód (folyamatos fény, SOS, villogás) Teljesítményfelvétel: 1 W Túltöltés elleni védelem; Mélykisülés elleni védelem; Rövidzárlat elleni védelem; Túlmelegedés elleni védelem
Akkuvédelem	
Leesés elleni védelem.....	max. magasság: 70 cm
Védettség	IP54
Üzemi hőmérséklet	0 ... +45°C
Tárolási hőmérséklet	0 ... +45°C
Méret (H x Sz x Ma) (kb.)	171 x 98 x 50 mm
Súly (kb.)	775 g

Ez a Conrad Electronic SE kiadványa, Klaus Conrad Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Minden jog fenntartva, beleértve a fordítás jogát is. Bármilyen reprodukcióhoz, pl. fénymásolathoz, mikrofilm-felvételhez, vagy elektronikus adatfeldolgozó készüléken történő feldolgozáshoz a kiadó írásbeli engedélyre van szükség. Az utánnyomás, még kivonatos formában is tilos. A kiadvány megfelel a nyomtatás idején fennálló műszaki szintnek.

Copyright by Conrad Electronic SE.

*2891367_V2_0324_jh_mh_de 27021598854149899-1 I4/O2 en