

Használati útmutató

UC-3C1A140W01

140-W-GaN töltő (3 x USB-C®, 1 x USB-A)

Rend. sz.: 3209070



1 Használati útmutatók letöltése

A teljes (vagy ha van, akkor az új/frissített) használati útmutató letöltéséhez kattintson a www.conrad.com/downloads linkre (vagy szkennelje be a QR-kódot). Kövesse a weboldalon található útmutatásokat.

2. Rendeltetésszerű használat

A termék egy GaN töltő, gyorsöltés funkció támogatással.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Mindenképpen el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék károsodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet, áramütést vagy más veszélyeket okozhat.

Ez a készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

Ha a készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

A benne található összes cégnév és terméknév a mindenkorai tulajdonosok védjegye.

Minden jog fenntartva.

USB4®, USB Type-C® és USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett márkái.

3 A csomag tartalma

Termék

■ Használati útmutató

4 A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely áramütés következtében sérülést okozhat.



A termék megfelel a II-es érintésvédelmi osztály követelményeinek (megerősített vagy kettős szigetelés, védőszigetelés).



A készüléket csak száraz, zárt beltéri terekben szabad használni és működtetni. Nem érheti folyadék vagy nedvesség.

5 Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

5.1 Általános információk

■ Ez a készülék nem játékszer. Tartsa távol kisgyermekektől és háziállatoktól.

■ Ne hagyja a csomagolóanyagot szabadon hozzáférhető helyen, mert veszélyes játékszerré válhat kisgyermek számára.

■ Ha maradna olyan kérdése, amelyre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon a műszaki vevőszolgálatunkhoz vagy más szakemberhez.

■ A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel vagy szakmühellyel végeztesse.

5.2 Kezelés

■ Bánjon a készülékkel mindig óvatosan. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatják a készüléket.

5.3 Az üzemeltetési környezet

■ Ne tegye ki a terméket mechanikai igénybevételnek.

■ Óvja a terméket szélsőséges hőmérsékletektől, erős ütésektől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.

■ Óvja a készüléket magas páratartalomtól és nedvességtől.

■ Óvja a készüléket a közvetlen napfénytől.

■ Ne kapcsolja be azonnal a készüléket, ha hideg környezetből meleg helyiségbe vitte. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között tönkretérheti. Használat előtt hagyja, hogy a készülék átvegye a helyiség hőmérsékletét.

5.4 A készülék kezelése

■ Ha bizonytalan lenne a készülék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon szakemberhez.

■ Ha a készülék már nem használható biztonságosan, akkor helyezze üzemén kívül, és akadályozza meg, hogy valaki véletlenül ismét használatba vegye. SEMMIKEPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a készüléket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:

- láthatóan sérült,
- már nem működik szabályszerűen,
- hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
- súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Elektromos biztonság



Ne módosítsa, és ne javítsa az áramellátás alkatrészeit, beleértve a hálózati dugót, hálózati kábelt és hálózati adaptert is. Ne használjon sérült alkatrészeket! Életveszélyes áramütés veszélye!

■ Csatlakoztassa a készüléket egy könnyen hozzáférhető csatlakozóaljzatba.

■ Csak olyan hálózati csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a terméket, amely a közüzemi elektromos hálózatra csatlakozik. A termék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az adattáblán megadott feszültségérték megegyezik az áramszolgáltató által biztosított feszültséggel.

■ A terméket semmilyen körülmények között nem szabad nedves kézzel a csatlakozóaljzatba csatlakoztatni vagy onnan kihúzni. Fennáll az életveszélyes áramütés veszélye!

■ Biztonsági okokból zivatar idején mindig húzza ki a terméket a csatlakozóaljzatról.

■ Ne érintse meg a terméket, ha a terméken sérülés jelei észlelhetők. Ennek figyelmen kívül hagyása esetén fennáll az életveszélyes áramütés veszélye! Ehelyett az alábbiak szerint járjon el:

- Kapcsolja ki a termék tápellátását (kapcsolja ki a megfelelő megszakítót, vagy vegye ki a biztosítékot, majd kapcsolja ki a megfelelő hibaáram-védőkapcsolót).
- Válassza le a készüléket a hálózati csatlakozóaljzatról.
- Semmiképpen ne használja tovább a terméket. – Gondoskodjon arról is, hogy mások számára se legyen lehetséges a használat.

5.6 Csatlakoztatott készülékek

■ Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóiban és biztonsági előírásaiban foglaltakat is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

6 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztító alkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék hibás működéséhez vezethet.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

1. Válassza le a készüléket a tápfeszültségről.

2. A készülékház tisztításához használjon száraz, szőszmentes törlőruhát.

7 Hulladékkezelés



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell hulladékgyűjtésbe leadni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt a végfelhasználó köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivethető lámpákat.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad az alábbi **díjmentes** visszadási lehetőségeket biztosítja (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatók):

■ a Conrad szaküzleteinkben

■ a Conrad cég által létesített gyűjtőhelyeken

■ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók ElektroG (német elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény) értelmében létrehozott gyűjtőhelyein

A leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó tartozik felelősséggel.
Vegye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások országonként eltérők lehetnek.

8 Műszaki adatok

8.1 Adatok a 2019/1782 rendelet szerint:

Cím:	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Cégjegyzékszám:	HRB 3896
Típusazonosító	UC-3C1A140W01
Bemeneti feszültség	100 - 240 V~
A bemeneti váltóáram frekvenciája	50/60 Hz
Kimeneti feszültség	USB C1 5,0 V 3,0 A max. 15,0 W
Kimeneti áram	9,0 V 3,0 A max. 27,0 W
Kimeneti teljesítmény	12,0 V 3,0 A max. 36,0 W 15,0 V 3,0 A max. 45,0 W 20,0 V 5,0 A max. 100,0 W 28,0 V 5,0 A max. 140,0 W USB C2/C3: 5,0 V 3,0 A max. 15,0 W 9,0 V 3,0 A max. 27,0 W 12,0 V 3,0 A max. 36,0 W 15,0 V 3,0 A max. 45,0 W 20,0 V 5,0 A max. 100,0 W USB-A; 5,0 V 3,0 A max. 15,0 W 9,0 V 2,0 A max. 18,0 W 12,0 V 1.5 A max. 22.5 W USB-C1+C2: 65 W+65 W (130 W max.) USB-C1+C3: 65 W+65 W (130 W max.) USB-C1+A: 100 W+22.5 W (122,5 W max.) USB-C2+C3: 65 W+65 W (130 W max.) USB-C2+A: 100 W+22,5 W (12,5 W max.) USB-C3+A: 7,5 W+7,5 W (15 W max.) USB-C1+C2+C3: 65 W+45 W+20 W (130 W max.) USB-C1+C2+A: 65 W+45 W+22,5 W (132,5 W max.) USB-C1+C3+A: 100 W+7,5 W+7,5 W (115 W max.) USB-C2+C3+A: 100 W+7,5 W+7,5 W (115 W max.) USB-C1+C2+C3+A: 70 W+45 W+7,5 W+7,5 W (130 W max.)
Átlagos hatékonyság használathoz	86,0 %
Hatékonyság csekély (10 %) terhelés mellett	81,0 %
Teljesítményfelvétel terhelés nélkül.	≤0,30 W

8.2 Környezeti feltételek

Üzemi feltételek..... 0 ... +40 °C, 5 – 90 % rel. páratart. (nem kondenzálódó)

Tárolási feltételek..... -35 ... +70 °C, 0 – 90 % rF (nem kondenzálódó)

8.3 Egyebek

Méretek (Sz x Ma x Mé) (kb.)..... kb. 32 x 76 x 93 mm

Súly (kb.) 300 g