

Használati útmutató

IC-2C1A65W02

5-W-GaN töltő (2 x USB-C®, 1 x USB-A)

End. sz.: 3323803



Használati útmutatók letöltése

Használja a www.conrad.com/downloads linket (vagy szkennelje be a QR kódot) a használati útmutatók letöltéséhez (más nyelvű, esetleg újabb/frissebb változatok). Kövesse weboldalon található útmutatást.

Rendeltetésszerű használat

A termék egy GaN töltő, gyorsöltés funkció támogatással. A termék visszahúzzható USB-C® kábellel van felszerelve.

A termék kizárólag beltéri használatra alkalmas. Ne használja a szabadban.

Mindegyik esetben el kell kerülni a készülék nedvességgel való érintkezését.

Amennyiben ezt a készüléket a fent leírtaktól eltérő célra használja, a készülék árosodhat.

A szakszerűtlen használat rövidzárlatot, tüzet, áramütést vagy más veszélyeket okozhat.

A készülék megfelel a törvényi, nemzeti és európai követelményeknek.

Biztonsági és engedélyezési okokból tilos a készüléket átalakítani és/vagy módosítani.

Figyelmesen olvassa el, és gondosan őrizze meg ezt a használati útmutatót.

A készüléket továbbadja, adja vele a használati útmutatót is.

Benne található összes cégnév és terméknev mindenkor tulajdonosok védjegye. Minden jog fenntartva.

SB4®, USB Type-C® és USB-C® az USB Implementers Forum bejegyzett márkái.

A csomag tartalma

Termék

- Használati útmutató

A szimbólumok jelentése

Az alábbi szimbólumok fordulnak elő a terméken/készüléken vagy a szövegben:



Ez a szimbólum olyan veszélyre figyelmeztet, amely sérülésekhez vezethet.



Ez a szimbólum olyan veszélyes feszültségre figyelmeztet, amely áramütés következtében sérülést okozhat.



A termék megfelel a II-es érintésvédelmi osztály követelményeinek (megegyesített vagy kettős szigetelés, védőszigetelés).



A készüléket csak száraz, zárt beltéri terekben szabad alkalmazni. Nem érheti folyadék vagy nedvesség.

Biztonsági tudnivalók



Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a használati útmutatóban foglaltakat, különös tekintettel a biztonsági tudnivalókra! A használati útmutatóban található biztonsági előírások és a szabályszerű használatra vonatkozó tudnivalók figyelmen kívül hagyásából eredő sérülésekért vagy anyagi károkkért nem vállalunk felelősséget. Ezen túlmenően ilyen esetben érvényét veszíti a szavatosság/jótállás is.

1 Általános információk

- A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket gyermekektől és háziállatoktól.

Ne hagyja a csomagolóanyagot felügyelet nélkül, mert az veszélyes játékszerré válhat kisgyerekek számára.

Amennyiben Önnek olyan kérdései lennének, amelyekre ebben a használati útmutatóban nem kapott választ, forduljon műszaki ügyfélszolgálatunkhoz vagy egy szakemberhez.

A karbantartási, beállítási és javítási munkákat kizárólag szakemberrel, illetve szakműhellyel végeztesse.

2 Kezelés

- Mindig óvatosan bánjon a készülékkel. Lökések, ütések, vagy akár csekély magasságból való leesés is károsíthatja a készüléket.

3 Az üzemeltetési környezet

- Ne tegye ki a készüléket semmilyen mechanikai igénybevételnek.

- Övja a terméket a szélsőséges hőmérsékletektől, erős ütésektől, éghető gázoktól, gőzöktől és oldószerektől.
- Övja a készüléket a nagy mértékű nedvességtől és nyirkosságtól.
- Övja a készüléket a közvetlen napsütéstől.
- Ne kapcsolja be azonnal a készüléket, ha azt hideg környezetből meleg helyiségbe vitte be. A közben keletkező kondenzvíz bizonyos körülmények között fönkreteheti. Hagyja, hogy a termék átvegye a helyiség hőmérsékletét, mielőtt azt üzembe helyezi.

5.4 A készülék kezelése

- Ha Ön bizonytalan lenne a termék használatával, biztonságával vagy csatlakoztatásával kapcsolatban, forduljon inkább szakemberhez.
- Amennyiben a készüléket tovább már nem lehet biztonságosan használni, akkor helyezze azt üzemem kívül és akadályozza meg a véletlen használatbavételét. SEMMIKÉPPEN ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a terméket. A biztonságos használat akkor nem lehetséges, ha a készülék:
 - láthatóan sérült,
 - már nem működik szabályszerűen,
 - hosszabb időn keresztül kedvezőtlen körülmények között volt tárolva, vagy
 - súlyos szállítási igénybevételnek volt kitéve.

5.5 Elektromos biztonság



Ne módosítsa, és ne javítsa az áramellátás alkatrészeit, beleértve a csatlakozókat, tápkábeleket és adaptereket is. Ne használjon sérült alkatrészeket! Életveszély áll fenn áramütés következtében!

- A terméket mindig egy könnyen hozzáférhető hálózati csatlakozóaljzatba csatlakoztassa.
- Csak olyan hálózati aljzathoz csatlakoztassa a terméket, amely a nyilvános hálózatra csatlakozik. A termék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az adattáblán megadott feszültség megegyezik az áramszolgáltató által megadott feszültséggel.
- A terméket semmi esetre se szabad nedves kézzel csatlakoztatni a táphálózatra, vagy lebontani arról. Áramütés miatt életveszély áll fenn!
- Biztonsági okokból zivatar idején mindig húzza ki a terméket a konnektorból.
- Ne érintse meg a terméket, ha sérülés jeleit mutatja. Ez rendkívül veszélyes, halálos áramütést okozhat. Ehelett tegye a következőket:
 - Kapcsolja ki a termék tápellátását (kapcsolja ki a megfelelő megszakítót vagy vegye ki a biztosítékot, majd kapcsolja ki a megfelelő FI védőkapcsolót).
 - Ezután válassza le a terméket a hálózati csatlakozóaljzatról.
 - Semmiképp se használja tovább a terméket. Gondoskodjon arról is, hogy más se használhassa.

5.6 Csatlakoztatott készülékek

- Tartsa be azoknak a készülékeknek a használati útmutatóját és biztonsági előírásait is, amelyekhez ezt a készüléket csatlakoztatja.

6 Tisztítás és karbantartás

Fontos:

- Ne használjon agresszív tisztítószeret, tisztítóalkoholt vagy más vegyi oldószert. Ez károsíthatja a készülékházat, és a termék hibás működéséhez vezethet.
- Ne merítse vízbe a készüléket.

- Válassza le a terméket a tápfeszültségről.
- A készülék tisztításához használjon száraz, szőszmentes törölruhát.

7 Hulladékkezelés



Az európai piacon forgalomba hozott összes elektromos- és elektronikus készüléket ezzel a szimbólummal kell ellátni. Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket hasznos élettartamának végén a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve kell hulladékgyűjtésbe leadni.

A használt készülékek tulajdonosa köteles a használt készülékeket a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladéktól elkülönítve gyűjteni. A használt készülékek gyűjtőhelyén történő leadás előtt a végfelhasználó köteles a használt készülékből roncsolásmentesen eltávolítani a be nem épített elemeket és akkukat, valamint a roncsolásmentesen kivethető lámpákat.

Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóit törvény kötelezi a használt készülékek térítésmentes visszavételére. A Conrad a következő **ingyenes** visszadási lehetőségeket biztosítja az Ön számára (további lehetőségek az internetoldalunkon találhatók)

- a Conrad cég lerakatain
- Conrad cég által létrehozott gyűjtőhelyeken

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók vagy a gyártók és forgalmazók elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló törvény értelmében létrehozott gyűjtőhelyein leadandó használt készüléken tárolt személyes adatok törléséért a végfelhasználó irtozik felelősséggel.

egye figyelembe, hogy a használt készülék leadására vonatkozó szabályozások émetországon kívül országoként eltérők lehetnek.

Műszaki adatok

.1 Adatok a 2019/1782 rendelet szerint:

Cím:	Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau
Cégjegyzékszám:	HRB 3896
Tipusazonosító	UC-2C1A65W02
Bemeneti feszültség	100 - 240 V~
A bemeneti váltóáram frekvenciája	50 / 60 Hz
Kimeneti feszültség	USB C1 (max. 65,0 W): 5,0 – 11,0 V 4,5 A 5,0 V 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V, 3,0 A, max. 27,0 W 12,0 V, 3,0 A, max. 36,0 W 15,0 V, 3,0 A, max. 45,0 W 20,0 V, 3,25 A, max. 65,0 W USB C2 (max. 65,0 W): 5,0 – 11,0 V 4,5 A 5,0 V 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V, 3,0 A, max. 27,0 W 12,0 V, 3,0 A, max. 36,0 W 15,0 V, 3,0 A, max. 45,0 W 20,0 V, 3,25 A, max. 65,0 W USB-A; 5,0 V 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V, 3,0 A, max. 27,0 W 12,0 V, 3,0 A, max. 36,0 W 20,0 V 3,0 A max. 60,0 W
Kimeneti áram	
Kimeneti teljesítmény	
Átlagos üzemi hatásfok	86,22 %
Hatékonyság alacsony (10 %) terhelés mellett (%)	73,96 %
Teljesítményfelvétel terhelés nélkül	0,29 W

.2 Környezeti feltételek

Üzemi feltételek..... 0 ... +40 °C, 5 – 90 % rel. páratart. (nem kondenzálódó)

Árrolási feltételek..... -35 ... +70 °C, 0 – 90 % rF (nem kondenzálódó)

.3 Egyebek

USB-C® vezeték hossza..... 80 cm

Méret (Sz x Ma x Mé) (kb.) 50 x 90 x 50 mm

Súly (kb.) 162 g