



CCT-1650

denver.eu

12/2024

Biztonsággal kapcsolatos információk

Az első használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági tudnivalókat, és őrizze meg az útmutatót későbbi betekintés céljából!

1. Az eszközben lévő akku csak a felvételek megfelelő mentését biztosítja. A készülék nem alkalmas akkus műktetésre, mert kevés a kapacitás.
2. Ez a készülék egy tölthető lítium-polimer akkumulátort tartalmaz.
3. Az összerágás és lenyelés megakadályozása érdekében tartsa a készüléket és az elemeket gyermekek és háziállatok által el nem érhető helyen.
4. A termék üzemi hőmérséklete -15 és +60 Celsius fok között, tárolási hőmérséklete -20 és +65 Celsius fok között van. Az ettől eltérő hőmérsékletek befolyásolhatják a működést.
5. Soha ne nyissa fel a készüléket. A belső elektronika érintése áramütéshez vezethet. Javításokat és karbantartást csak képezített személyzet végezhet.
6. Ne tegye ki hőnek, víznek, nedvességnek vagy közvetlen napfénynek!
7. A készülék nem vízhatlan
8. Amennyiben víz vagy bármilyen tárgy kerül a készülékbe, az tüzet vagy áramütést okozhat. Ha víz vagy bármilyen tárgy kerül a készülékbe, akkor azonnal hagyja abba a készülék használatát.
9. Kizárólag a mellékelt 12 V-os autós adapterrel használható.
10. Ne használjon nem eredeti tartozékalkatrészeket a termékhez, mivel ez befolyásolhatja a készülék működését.

Bevezetés a felhasználói felületbe



1. Kijelző képernyő
2. Töltésjelző
3. Munkakijelző
4. Objektív
5. Hangszóró
6. M-gomb
7. Jobbra gomb

8. Balra gomb
9. Mikro SD kártyarlis
10. C típusú csatlakozó
11. Bekapcsoló gomb
12. Tapadókorong nyílás
13. Reset lyuk
14. MIC

1. Kijelző

3 collos IPS képernyő

2. Töltöttségi állapot kijelző

Töltés közben a piros jelzőfény világít.

Teljesen feltöltve. A piros jelzőfény kikapcsolva.

3. Működésjelző

Bekapcsolt állapotban a kék jelzőfény világít; kikapcsolt állapotban a kék jelzőfény nem világít. **4.Lencse**

Kamera keresőablak

5. Hangszóró

Hangszóró a hanglejátszáshoz

6. M-gomb

Hosszan nyomja meg a videó/fotó/lejátszás mód közötti váltáshoz;

Lejátszás módban nyomja meg röviden az M gombot a fájlok törléséhez/zárolásához.

Fotó/videó módban nyomja meg röviden a menübeállítások módba lépéshez

7. Jobbra gomb

Fotó/videó módban egy rövid megnyomással be-/kikapcsolhatja a vakut; Lejátszás módban/beállítások menüben görgessen lefelé:

8. Balra gomb

Be-/kikapcsolja a felvételt videó módban;

felfelé görget a lejátszási mód/beállítások menüben

9. SD kártya

Micro SD kártya, max. 64 GB

10. C típusú töltőcsatlakozó

Autós átalakítóhoz (12V) és külső tápegységhez való csatlakoztatáshoz az akkumulátor töltéséhez

11. Bekapcsológomb

Felvétel indítása, felvétel leállítása, fénykép készítése, beállítások jóváhagyása a menüben, lejátszás jóváhagyása vagy lejátszás szüneteltetése lejátszás közben.

12. Tapadókorong nyílás

A tapadókorongos tartó rögzítéséhez

13. Lyuk visszaállítása

Ha a gép leállásakor éles tárgyat helyez a visszaállító lyukba, a gép újraindulhat.

Használati útmutató

1. A készülék be-/kikapcsolása

Így kapcsolja be a készüléket: kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a bekapcsológombot, amíg sípoló hangot nem hall. Ezzel egy időben megjelenik a kezdőképernyő, a működésjelző (kék) kigyullad, ekkor a készülék be van kapcsolva.

Így kapcsolja ki a készüléket: bekapcsolt állapotban hosszan nyomja meg a bekapcsológombot, sípoló hangot fog hallani, ezzel egy időben megjelenik a leállítási képernyő, a munkajelző (kék) kialszik, a készülék most ki van kapcsolva. Megjegyzés: Autós töltő használata esetén a készülék automatikusan bekapcsol, amikor az autót beindítják; amikor az autót kikapcsolják, a készülék automatikusan kikapcsol.

2. Felvevő

A jármű motorjának beindításakor a rögzítő automatikusan bekapcsolja a videofelvétel funkciót; a jármű motorjának leállításakor a rögzítő automatikusan menti a napló tartalmát, majd kikapcsol. A videofelvétel funkció manuális leállításához/indításához nyomja meg a bekapcsológombot.

A felvételek automatikusan mentésre kerülnek az SD-kártyára. Amikor az SD-kártya megtelik, a naplózó prioritással felülírja a legrégebben rögzített képeket.

A felvételi idő a menüben Ki/1/3/5/10 perc lehetőségekre állítható.

3. Fénykép üzemmód

A felvételi mód az alapértelmezett beállítás a készülék bekapcsolásakor. Készenléti módban nyomja meg hosszan az M gombot a fényképezés módba való belépéshez, majd nyomja meg a bekapcsológombot a kép elkészítéséhez.

Nyomja meg a jóváhagyáshoz röviden az M gombot a beállítás menü előhívásához.

4.G érzékelő

Válassza ki a gravitációs érzékelő funkciót (G-érzékelő) a menüben, nyomja meg röviden a bekapcsológombot a funkció aktiválásához. Vezetés közben, ha a jármű ütközik, a rögzítő rögzíti a baleset első 5 és utolsó 10 másodpercének képét, és a rögzített képet egy speciális fájlként menti el, amelyet a ciklus nem ír felül.

A gravitációs érzékelő (G-érzékelő) érzékenysége a beállítási menüben az igényeidnek megfelelően állítható: Ki/Alacsony/Közepes/Magas

5. Lejátszás

Nyomja meg hosszan az M gombot a lejátszási módba lépéshez, nyomja meg a bal/jobb gombokat a kívánt fájl vagy fotó kiválasztásához, majd nyomja meg a bekapcsológombot a lejátszáshoz/szüneteltetéshez.

Lejátszás módban nyomja meg röviden az M gombot a fájlok törléséhez/ zárolásához o •

6. Dátum és óraidő beállítása

Nyomja meg az [M] gombot a menübeállítások eléréséhez, keresse meg a „Dátum/Idő” menüt, nyomja meg röviden a bekapcsológombot az idő megerősítéséhez, majd nyomja meg az [M] gombot a menübeállítások bezárásához.

[Megjegyzés] A hatékony felvétel és a kriminalisztikai elemzés érdekében kérjük, a felvevő használata előtt állítsa be a helyes időt és dátumot.

Funkciók

G szenzor	beépített
A kijelző mérete	3 coll
Sprache (nyelv)	Német, dán, spanyol, francia, olasz, holland, norvég, lengyel, portugál, svéd, finn, angol, horvát
az alábbi fájlformátumokba:	AVI.

A videó felbontása	1080p/720p/VGA
Ciklikus videó	KI/1/3/5/10 perc
Fénykép-formátum	JPG
SD kártya	SD kártya (max. 64 GB)
Mikrofon	Támogatás
Képfelbontás	VGA/ 1,3M/ 2M/ 3M /5M/ 8M /10M/ 12M
Az elektromos áram frekvenciája	50 HZ / 60HZ
Elem	Beépített akku 3.7V 180 mAh

Vegye figyelembe! — A módosítások joga fenntartva. Jelen használati útmutatóban a tévedések és hiányosságok joga fenntartva.

MINDEN JOG FENNTARTVA, SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSA: DENVER



denver.eu



A/S

Az elektromos és elektronikus készülékek és elemek: az elemek olyan anyagokat, szerkezeti egységeket és alkotóelemeket tartalmaznak, amelyek a hulladékok (használt elektromos készülékek, és elemek) helytelen kezelése esetén az egészségre és a környezetre károsak lehetnek.

Az elektromos és elektronikus készülékeket, valamint elemeket a mellékelt ábrán látható áthúzott hulladéktartály jelöli. Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékek, valamint elemek/akkuk nem tehetők a háztartási hulladékba, hanem elkülönítve kell őket gyűjteni.

A végfelhasználók kötelesek a lemerült elemeket, akkukat a megfelelő gyűjtőhelyen leadni. Ezzel biztosítja, hogy az elemek/akkuk a jogszabályoknak megfelelően újrahasznosításra kerüljenek, és ne okozzanak környezeti károkat.

Minden helyi önkormányzat kialakított olyan gyűjtőhelyeket, ahol az elektromos és elektronikus készülékek, valamint elemek/akkuk ingyenesen leadhatók újrahasznosítás céljából, adott esetben alternatív elszállítás is rendelhető. További információkért tájékozódjon a helyi környezetvédelmi hatóságnál.

DENVER A/S

Omega 5A,
Soeffen DK-8382

Hinnerup
Dänemark

www.facebook.com/denver.eu