

KERN HCB 100K200

Maneggevole bilancia sospesa per carichi elevati

KERN

Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia sospesa
Famiglia di prodotti	HCB

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	100 kg
Divisione [d]	0,2 kg
Riproducibilità	0,2 kg
Linearità	± 0,4 kg
Risoluzione	500
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	50 kg (M3)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Collegamento della celle di carico	4-conduttori
Carico eccentrico/off-centrico non possibile	✓
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg lb N
Fréquence de mesure interne	5 Hz
Tolleranza (% da [Max])	0,5%
Scorrimento massimo (15 minuti)	400 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	800 g
Unità preimpostata	kg
Cella di carico tipo	alluminio

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	no
Display altezza cifre	12 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	82×43×153 mm
Dimensioni alloggiamento - larghezza (A)	82 mm
Dimensioni alloggiamento - profondo (B)	43 mm
Dimensioni - altezza totale/ lunghezza totale (D)	153 mm
Dimensioni - lunghezza interna (E)	117 mm
Dimensioni occhiello/top - diametro fori del dispositivo (F)	14 mm
Dimensioni gancio/al basso - diametro fori del dispositivo (G)	14 mm
Dimensioni occhiello/top - spessa (H)	4 mm
Dimensioni gancio/al basso - spessa (I)	4 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale gancio di carico	acciaio inossidabile
Materiale alloggiamento del display	plastica
Materiale cella (celle) di carico	alluminio
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione Hold	✓
Protetta IP - cella di carico	nessuna protezione IP
Funzione Peak	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	off 4 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	3

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	3×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	300 h
Batteria tensione	4,5 V

KERN HCB 100K200



Maneggevole bilancia sospesa per carichi elevati

Batteria – Peso singolo	69 g
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
Testato TÜV	✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-249
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-129H
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	215×150×85 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,30 kg
Peso lordo ca.	0,90 kg
Peso di spedizione	0,884 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761030114
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

