

KERN CH 50K100

KERN

Il classico tra i bilance sospese manuali – perfetto per pesare rapidamente carichi elevati



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia sospesa
Famiglia di prodotti	CH

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	50 kg
Divisione [d]	0,1 kg
Riproducibilità	0,1 kg
Linearità	± 0,2 kg
Risoluzione	500
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	20 kg (M3)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico eccentrico/off-centrico non possibile	✓
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg lb N
Fréquence de mesure interne	5 Hz
Tolleranza (% da [Max])	0,5%
Scorrimento massimo (15 minuti)	200 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	400 g
Unità preimpostata	kg

Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

Display retroilluminato	no
Display altezza cifre	11 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	90×30×176,5 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	90×30×283 mm
Dimensioni alloggiamento - larghezza (A)	90 mm
Dimensioni alloggiamento - profondo (B)	30 mm
Dimensioni alloggiamento - altezza/lunghezza (C)	176,5 mm
Dimensioni - altezza totale/lunghezza totale (D)	283 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale gancio di carico	acciaio
Materiale alloggiamento del display	plastica
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Pesate sottobilancia	No
Funzione di mediazione per condizioni di pesatura instabili	✓
Funzione Hold	✓
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3:30 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	3

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	blocco di 9 V
Collegamento della batteria	Blocco di 9v
Batteria tempo di carica	80 h
Batteria tensione	9 V
Numero di celle della batteria	1
Batteria - Peso singolo	45,5 g
Batteria - Peso totale nell'articolo	45,5 g
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

KERN CH 50K100



Il classico tra i bilance sospese manuali – perfetto per pesare rapidamente carichi elevati

Omologazione

Marchio CE ✓

Testato TÜV ✓

Servizi

Numero di articolo per regolazione
in luogo di installazione 961-248

Numero di articolo per calibrazione
DAkkS 963-128H

Numero di articolo per certificato
di conformità 969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 225×150×70 mm

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 0,35 kg

Peso lordo ca. 0,65 kg

Peso di spedizione 0,615 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN 4045761027183

Classificazione REACH nessuna sostanza
proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

DAkkS