

SAUTER TVL

KERN

Banco di prova manuale per prove di trazione e compressione ad alta precisione, con misurazione della lunghezza



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Banco di prova
Gruppo di prodotti	Banco di prova manuale
Famiglia di prodotti	TVL

Sistema di misura

Misuratore di lunghezza	Misuratore di lunghezza con display
-------------------------	-------------------------------------

Design

Dimensioni (L×P×A)	151×234×465 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	151×234×465 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	151×234×465 mm
Materiale alloggiamento	metallo, laccato
Corsa del mandrino (passo per giro)	3 mm
Tipo di azionamento	manuale manovella
Montaggio - dissipazione della forza	2 × foro filettato M6
Montaggio - applicazione della forza	2 × foro filettato M6
Forza generata [Max]	1 kN
Corsa [Max]	230 mm

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	570×275×240 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	9 kg
Peso lordo ca.	10 kg
Peso di spedizione	10 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761140271
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD

