

SAUTER TVP

Banco di prova manuale per prove die compressione

KERN

Peso netto ca. 11 kg

Peso lordo ca. 12 kg

Peso di spedizione 12 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN 4045761139756

Classificazione REACH nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Banco di prova
Gruppo di prodotti	Banco di prova manuale
Famiglia di prodotti	TVP

Design

Dimensioni (L×P×A)	150×233×420 mm
Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	150×233×420 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	150×233×420 mm
Materiale alloggiamento	metallo, laccato
Tipo di azionamento	manuale leva
Montaggio - dissipazione della forza	5 × foro filettato M6
Montaggio - applicazione della forza	5 × foro filettato M6
Forza generata [Max]	500 N
Allineamento di misura	verticale
Altezza dello spazio di misura [Max]	315 mm
Corsa con movimento a leva / rilascio [Max]	78 mm

Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	40 °C

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	570×275×240 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi