


# SAUTER AC 01

**KERN**

Morsetto a vite per prove di trazione e di strappo



Classificazione REACH

nessuna sostanza  
proibita

Pittogrammi

STANDARD



## Categoria

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Marchio               | Sauter                      |
| Categoria di prodotto | Morsetto                    |
| Gruppo di prodotti    | Morsetto di tensione a vite |

## Design

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)   | 75×65×20 mm       |
| Materiale                                     | acciaio           |
| Montaggio - dissipazione della forza          | Foro filettato M6 |
| Larghezza massima di serraggio                | 20 mm             |
| Apertura massima                              | 20 mm             |
| Forza di trazione/forza di compressione [Max] | 500 N             |

## Condizioni ambientali

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -10 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 40 °C  |

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tempi di consegna              | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 75×65×20 mm     |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 0,45 kg         |
| Peso lordo ca.                 | 0,45 kg         |
| Peso di spedizione             | 0,435 kg        |

## Informazioni sul prodotto

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| GTIN/Numero EAN | 4045761121737 |
|-----------------|---------------|