

SAUTER FK 10

Robusto dinamometro digitale per prove di trazione e compressione

KERN

Categoria

Marchio	Sauter
Categoria di prodotto	Misurazione di forze
Gruppo di prodotti	Dinamometro digitale (cella di misura interna)
Famiglia di prodotti	FK

Sistema di misura

Campo di misura forza [Max] (N)	10 N
Divisione forza [d] (N)	0,005 N
Testa di misura frequenza di misurazione	1000 Hz
Protezione contro i sovraccarichi (% da [Max])	200%
Tolleranza (% da [Max])	0,5%
Directione de la forza	trazione compressione
Unità preimpostata	N
Numero di piattaforme / canali	1

Display

Tipo di display	LCD
Display altezza cifre	18 mm
Schermo reversibile	✓

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	195×83×35 mm
Dimensioni completamente assemblato (L×P×A)	195×83×35 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Montaggio - applicazione della forza	Filettatura esterna M8

Sollevamento carichi (forza di trazione)	Gancio
--	--------

Funzioni

Funzione Hold	✓
Funzione Peak	✓

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Alimentazione e batteria incluse
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO UK US CH
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK US
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	100 V - 240 V
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 300 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno meno, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	6×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria autonomia - senza retroilluminazione	25 h
Batteria tempo di carica	25 h
Batteria capacità	2.900 mAh
Batteria tensione	1,5 V
Numero di celle della batteria	6
Batteria - Peso singolo	138 g
Batteria - Peso totale nell'articolo	828 g
Batteria - Struttura/forma	Celle singole
Capacità della batteria (Wh)	4,3 Wh
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	10 °C
Temperatura ambiente [Max]	30 °C
Temperatura di stoccaggio [Min]	-10 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

SAUTER FK 10

KERN

Robusto dinamometro digitale per prove di trazione e compressione

Servizi

Numero di articolo per calibrazione
DAkkS (forza di trazione) 963-1610

Numero di articolo per calibrazione
DAkkS (forza di compressione) 963-2610

Numero di articolo per calibrazione
DAkkS (forza di trazione/forza di
compressione) 963-3610

Numero di articolo per calibrazione
di fabbrica (forza di trazione) 961-1610

Numero di articolo per calibrazione
di fabbrica (forza di compressione) 961-2610

Numero di articolo per calibrazione
di fabbrica (forza di trazione/forza
di compressione) 961-3610

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna 1 d

Dimensioni imballaggio (L×P×H) 260×250×80 mm

Metodo di spedizione Servizio pacchi

Peso netto ca. 0,75 kg

Peso lordo ca. 0,90 kg

Peso di spedizione 1 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN 4045761139480

Classificazione REACH nessuna sostanza
proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

