

# SAUTER FK 500

Robusto dinamometro digitale per prove di trazione e compressione

**KERN**

## Categoria

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Marchio               | Sauter                                            |
| Categoria di prodotto | Misurazione di forze                              |
| Gruppo di prodotti    | Dinamometro digitale<br>(cella di misura interna) |
| Famiglia di prodotti  | FK                                                |

## Sistema di misura

|                                                |                          |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| Campo di misura forza [Max] (N)                | 500 N                    |
| Divisione forza [d] (N)                        | 0,2 N                    |
| Testa di misura frequenza di misurazione       | 1000 Hz                  |
| Protezione contro i sovraccarichi (% da [Max]) | 200%                     |
| Tolleranza (% da [Max])                        | 0,5%                     |
| Directione de la forza                         | trazione<br>compressione |
| Unità preimpostata                             | N                        |
| Numero di piattaforme / canali                 | 1                        |

## Display

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| Tipo di display       | LCD   |
| Display altezza cifre | 18 mm |
| Schermo reversibile   | ✓     |

## Design

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Dimensioni alloggiamento (L×P×A)            | 195×84×35 mm |
| Dimensioni completamente assemblato (L×P×A) | 195×84×35 mm |
| Materiale alloggiamento                     | plastica     |
| Sollevamento carichi (forza di trazione)    | Gancio       |

## Funzioni

|               |   |
|---------------|---|
| Funzione Hold | ✓ |
| Funzione Peak | ✓ |

## Alimentazione

|                                                                         |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione in dotazione                                              | Alimentazione e batteria incluse                                                 |
| Tipo di alimentatore                                                    | Alimentatore di rete                                                             |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione | EURO<br>UK<br>US<br>CH                                                           |
| Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale                 | US                                                                               |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]                   | 100 V - 240 V                                                                    |
| Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]                   | 9 V, 300 mA                                                                      |
| Presa di corrente per l'alimentatore                                    | Adattatore vuoto, interno meno, Ø esterno 5,5 mm, Ø interno 2,1 mm, lungo 9,5 mm |
| Tipo di batteria/accumulatore                                           | Alcalino(-manganese)                                                             |
| Batteria                                                                | 6×1.5 V AA                                                                       |
| Collegamento della batteria                                             | Cuscinetto + Molla                                                               |
| Batteria autonomia - senza retroilluminazione                           | 25 h                                                                             |
| Batteria tempo di carica                                                | 25 h                                                                             |
| Batteria tensione                                                       | 9 V                                                                              |
| Numero di celle della batteria                                          | 6                                                                                |
| Batteria - Peso singolo                                                 | 138 g                                                                            |
| Batteria - Peso totale nell'articolo                                    | 828 g                                                                            |
| Batteria - Struttura/forma                                              | Celle singole                                                                    |
| Capacità della batteria (Wh)                                            | 4,3 Wh                                                                           |
| Batteria/accumulatore collegato                                         | non collegato, allegato                                                          |

## Condizioni ambientali

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Temperatura ambiente [Min]      | 10 °C  |
| Temperatura ambiente [Max]      | 30 °C  |
| Temperatura di stoccaggio [Min] | -10 °C |
| Temperatura di stoccaggio [Max] | 60 °C  |

## Omologazione

|            |   |
|------------|---|
| Marchio CE | ✓ |
|------------|---|

## Servizi

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Numero di articolo per calibrazione DAKS (forza di trazione) | 963-1610 |
|--------------------------------------------------------------|----------|

# SAUTER FK 500



Robusto dinamometro digitale per prove di trazione e compressione

Numero di articolo per calibrazione  
DAkkS (forza di compressione) 963-26 10

Numero di articolo per calibrazione  
DAkkS (forza di trazione/forza di  
compressione) 963-36 10

Numero di articolo per calibrazione  
di fabbrica (forza di trazione) 961-16 10

Numero di articolo per calibrazione  
di fabbrica (forza di compressione) 961-26 10

Numero di articolo per calibrazione  
di fabbrica (forza di trazione/forza  
di compressione) 961-36 10

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tempi di consegna              | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 255×250×80 mm   |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 0,65 kg         |
| Peso lordo ca.                 | 0,90 kg         |
| Peso di spedizione             | 1 kg            |

## Informazioni sul prodotto

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| GTIN/Numero EAN       | 4045761139541                |
| Classificazione REACH | nessuna sostanza<br>proibita |

## Pittogrammi

### STANDARD



### OPTION

