

KERN EMB 5.2K5

KERN

Bilancia da laboratorio modello base con prestazioni straordinarie



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilancia da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance didattiche
Famiglia di prodotti	EMB

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	5200 g
Divisione [d]	5 g
Riproducibilità	5 g
Linearità	± 10 g
Risoluzione	1.040
Range di tara	5200 g
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	5 kg (M1)
Possibili punti di regolazione	5 kg
Tempo di stabilizzazione	2,5 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	10 g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	g dwt ozt oz
Scorrimento massimo (15 minuti)	10 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	20 g
Unità preimpostata	g

Display

Tipo di display	LCD
-----------------	-----

Display retroilluminato	no
Display dimensioni	58×18 mm
Display altezza cifre	15 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	170×244×39 mm
Dimensioni superficie di pesata (Ø)	150 mm
Dimensioni superficie di pesata	150 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	plastica

Funzioni

Pesate sottobilancia	Gancio (incluso nella consegna)
Protetta IP - unità completa	-
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	3 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	2

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di alimentatore	Alimentatore di rete
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	EURO UK US CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	9 V, 300 mA
Presa di corrente per l'alimentatore	Adattatore vuoto, interno meno, Ø interno 2,1 mm, Ø esterno 5,5 mm, lungo 12 mm
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	2×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Cuscinetto + Molla
Batteria tempo di carica	150 h
Batteria tensione	3 V
Batteria - Peso singolo	46 g
Accumulatore	KS-A01
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	50 h
Accumulatore tempo di carica	10 h
Accumulatore opzionale	Accu opzionale
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

KERN EMB 5.2K5



Bilancia da laboratorio modello base con prestazioni straordinarie

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	0 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Min]	-20 °C
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	205×264×67 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,55 kg
Peso lordo ca.	0,70 kg
Peso di spedizione	0,7 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761028401
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

