KERN **HCN 50K100IP**

Robusta e compatta bilancia sospesa con elevata classe di protezione da polvere e schizzi d'acqua



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia sospesa
Famiglia di prodotti	HCN

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	50 kg
Divisione [d]	0,1 kg
Riproducibilità	0,1 kg
Linearitá	± 0,2 kg
Risoluzione	500
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	50 kg (M2)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	10 min
Carico eccentrico/off-centrico non possibile	✓
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	kg lb N
Fréquence de mesure interne	5 Hz
Tolleranza (% da [Max])	0,5%
Scorrimento massimo (15 minuti)	200 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	400 g
Unità preimpostata	kg

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	no
Display dimensioni	40×17 mm
Display altezza cifre	12 mm
Linguaggi dell'interfaccia utente	Inglese Linguaggio simbolico

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	96×48×179 mm
Dimensioni alloggiamento - larghezza (A)	95,6 mm
Dimensioni alloggiamento - profondo (B)	48,4 mm
Dimensioni alloggiamento - altezza/lunghezza (C)	179,2 mm
Dimensioni gancio/al basso - diametro fori del dispositivo (G)	29 mm
Dimensioni occhiello/top - spessa (H)	2 mm
Dimensioni gancio/al basso - spessa (I)	13 mm
Materiale alloggiamento	acciaio inossidabile
Materiale gancio di carico	acciaio inossidabile
Materiale alloggiamento del display	acciaio inossidabile
Materiale cella (celle) di carico	acciaio inossidabile
Celle di carico - numero	1

Funzioni

Pesate sottobilancia	No
Funzione Hold	✓
Protetta IP - unità completa	IP65
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/ accumulatore	3 min
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	3

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Batteria
Tipo di batteria/accumulatore	Alcalino(-manganese)
Batteria	2×1.5 V AA
Collegamento della batteria	Inserto per batteria
Batteria tempo di carica	300 h
Batteria tensione	3 V
Batteria – Peso singolo	46 g
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	300 h
Batteria/accumulatore collegato	non collegato, allegato

KERN **HCN 50K100IP**

Robusta e compatta bilancia sospesa con elevata classe di protezione da polvere e schizzi d'acqua

Condizioni ambientali	
Temperatura ambiente [Min]	5 °C
Temperatura ambiente [Max]	35 °C
Umidità ambientale [Max]	80 %
Temperatura di stoccaggio [Max]	60 °C

Omologazione	
Marchio CE	✓
Testato TÜV	✓

Servizi	
Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128H
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione	
Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	155×220×75 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,50 kg
Peso lordo ca.	1,2 kg
Peso di spedizione	1,145 kg

Informazioni sul prodotto	
GTIN/Numero EAN	4045761085367
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

