

KERN CXB 15K1

KERN

Modello base per il conteggio professionale, risoluzione di conteggio 30.000 punti



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Bilance industriali
Gruppo di prodotti	Bilancia contapezzi
Famiglia di prodotti	CXB

Sistema di misura

Sistema di pesata	Estensimetro
Portata [Max]	15000 g
Divisione [d]	1 g
Riproducibilità	1 g
Linearità	± 2 g
Risoluzione	15.000
Possibilità di regolazione	Aggiustamenti con peso esterno
Peso di calibrazione consigliato	10 kg (M1); 5 kg (M1)
Tempo di stabilizzazione	2 s
Tempo di riscaldamento	30 min
Carico decentrato a 1/3 [Max]	3 g
Unità (se l'unità è valutata in conformità)	g
Tipo di bilancia	Bilancia a portata unica
Unità di misura	g
Scorrimento massimo (15 minuti)	4 g
Scorrimento massimo (30 minuti)	8 g
Unità preimpostata	g

Display

Tipo di display	LCD
Display retroilluminato	sì
Display altezza cifre	18 mm

Design

Dimensioni alloggiamento (L×P×A)	300×330×110 mm
Dimensioni superficie di pesata (L×P)	300×225 mm
Dimensioni superficie di pesata	300×225 mm
Materiale alloggiamento	plastica
Materiale piatto di pesata	acciaio inox
Livella	✓
Piedini di livellamento regolabili	✓

Funzioni

Funzione di memoria totale	✓
Livello di miscela/somma	Rez A (Totale netto)
Pesata tolleranza - tipo di segnale	acusticamente
Pesate sottobilancia	No
Funzione di conteggio	✓
Risoluzione di conteggio (Condizioni di laboratorio)	15.000
Peso di riferimento conteggio inseribile	✓
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi	1 g
Peso minimo del pezzo nel conteggio pezzi - in condizioni normali	10 g
Numero pezzi di riferimento	n (qualsiasi numero di pezzi)
Auto-Off intervallo(/intervalli) in funzionamento a batterie/accumulatore	selezionabile
Funzione di tara	manualmente (più volte)
Numero di tasti per il comando	20

Alimentazione

Alimentazione in dotazione	Accumulatore e alimentazione
Tipo di alimentatore	Bloc d'alimentation intégré
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - sono incluso in dotazione	EURO
Alimentatore di rete / adattatore per paesi - opzionale	UK CH
Tensione di ingresso alimentatore / elettricità [Max]	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Alimentatore rimovibile	rimovibile
Presa di corrente per l'alimentatore	Cavo per apparecchi a freddo
Tipo di batteria/accumulatore	Pb

KERN CXB 15K1

KERN

Modello base per il conteggio professionale, risoluzione di conteggio 30.000 punti

Collegamento della batteria	Terminali a innesto
Batteria – Peso singolo	741,8 g
Accumulatore	6 V, 4 Ah
Accumulatore autonomia - con retroilluminazione	60 h
Accumulatore autonomia - senza retroilluminazione	200 h
Accumulatore tempo di carica	8 h
Batteria/accumulatore collegato	collegato elettricamente fisso, non isolato

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [Min]	-10 °C
Temperatura ambiente [Max]	40 °C
Umidità ambientale [Min]	15 %
Umidità ambientale [Max]	85 %

Omologazione

Marchio CE	✓
------------	---

Servizi

Numero di articolo per regolazione in luogo di installazione	961-248
Numero di articolo per calibrazione DAkkS	963-128
Numero di articolo per certificato di conformità	969-517

Imballaggio e spedizione

Tempi di consegna	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	380×400×180 mm
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,0 kg
Peso lordo ca.	4,4 kg
Peso di spedizione	5,5 kg

Informazioni sul prodotto

GTIN/Numero EAN	4045761085466
Classificazione REACH	nessuna sostanza proibita

Pittogrammi

STANDARD



OPTION

