



Scoprite altri dettagli e i relativi accessori online!

Bilancia per pacchi completa con robusto piatto di pesata in acciaio inox – anche con piattaforma XL e grandi campi di pesatura

Caratteristiche

- Piatto di pesata in acciaio inox, sottostruttura in acciaio verniciato
- Semplice e pratico comando a 4 tasti
- Supporto a parete di serie per il montaggio al muro dell'apparecchio indicatore
- Funzione Hold: in caso di ambienti irrequieti viene calcolato uno stabile valore medio di pesata
- Copertina rigida di protezione incl. nella fornitura
- Adattatore di rete universale esterno in dotazione

Dati tecnici

- Grande display LCD, altezza cifre 25 mm
- Dimensioni piattaforma di pesata, acciaio inox
 - A** L×P×A 315×305×57 mm
 - B** L×P×A 550×550×58 mm, raffigurato in grande
 - C** L×P×A 950×500×58 mm
- Dimensioni apparecchio indicatore L×P×A 235×114×51 mm
- Possibile funzionamento a batteria, 4×1.5 V AA non incluso nella fornitura, autonomia fino a 60 h
- Temperatura ambiente ammessa 5 °C/35 °C

DI SERIE



OPZIONE



Modello	Portata [Max] kg	Divisione [d] g	Riproducibilità g	Linearità g	Lunghezza del cavo (cavo a spirale) ca. m	Peso netto ca. kg	Piatto di pesata	Su richiesta Certificato DAkkS accr. KERN
KERN								
EOB 15K5	15	5	5	± 10	1,8	3,8	A	963-128
EOB 35K10	35	10	10	± 20	1,8	3,8	A	963-128
EOB 60K20	60	20	20	± 40	1,8	3,8	A	963-129
EOB 60K20L	60	20	20	± 40	2,7	13	B	963-129
EOB 150K50	150	50	50	± 100	1,8	3,8	A	963-129
EOB 150K50L	150	50	50	± 100	2,7	13	B	963-129
EOB 150K50XL	150	50	50	± 100	2,7	17	C	963-129
EOB 300K100A	300	100	100	± 200	1,8	3,8	A	963-129
EOB 300K100L	300	100	100	± 200	2,7	13	B	963-129
EOB 300K100XL	300	100	100	± 200	2,7	17	C	963-129