

**VPK (tappo filettato in plastica)
VP M40 K54**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



I tappi di chiusura servono a chiudere i fori filettati superflui, in modo da garantire il mantenimento del grado di protezione IP.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VP M40 K54
Nr.Cat.	1776950000
Versione	VPK (tappo filettato in plastica), Tappi di chiusura, M 40, 13 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30)
GTIN (EAN)	4032248156399
CPZ	25 Pezzo

**VPK (tappo filettato in plastica)
VP M40 K54**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	7 mm	Lunghezza (pollici)	0,276 inch
Peso netto	10,16 g		

Dati Generali

Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Diametro testa	46 mm
Filettatura (esterna)	M 40	Grado di protezione	IP54
Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello	IP65	Lunghezza filettatura	13 mm
Materiale	Polyamid 6 (PA6 - GF30)	Passo del filetto	1,5 mm
Pressacavi	metrico		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000032	ETIM 4.0	EC000032
ETIM 5.0	EC000032	ETIM 6.0	EC000451
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-10
eClass 6.2	27-14-91-10	eClass 7.1	27-14-91-10
eClass 8.1	27-14-91-10	eClass 9.0	27-14-44-25
eClass 9.1	27-14-44-33		

Approvazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP

Foglio dati**VPK (tappo filettato in plastica)
VP M40 K54**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni