

**VPMS (tappo filettato in ottone)  
VP M32-MS65**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



I tappi di chiusura servono a chiudere i fori filettati superflui, in modo da garantire il mantenimento del grado di protezione IP.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | VP M32-MS65                                                                        |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1777760000</a>                                                         |
| Versione   | VPMS (tappo filettato in ottone), Tappi di chiusura, M 32, 8 mm, ottone, nichelato |
| GTIN (EAN) | 4032248158034                                                                      |
| CPZ        | 50 Pezzo                                                                           |

**VPMS (tappo filettato in ottone)  
VP M32-MS65**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |        |                     |            |
|---------------------|--------|---------------------|------------|
| Lunghezza           | 12 mm  | Lunghezza (pollici) | 0,472 inch |
| Posizione verticale | 12 mm  | Altezza (pollici)   | 0,472 inch |
| Peso netto          | 25,2 g | Diametro            | 35 mm      |

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dati Generali**

|                                          |         |                                          |                   |
|------------------------------------------|---------|------------------------------------------|-------------------|
| Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C  | Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C            |
| Diametro testa                           | 35 mm   | Filettatura (esterna)                    | M 32              |
| Grado di protezione                      | IP68    | Guarnizione                              | NBR               |
| Lunghezza filettatura                    | 8 mm    | Materiale                                | ottone, nichelato |
| O-ring                                   | NBR     | Passo del filetto                        | 1,5 mm            |
| Pressacavi                               | metrico |                                          |                   |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000032    | ETIM 4.0   | EC000032    |
| ETIM 5.0   | EC000032    | ETIM 6.0   | EC000451    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-10 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-10 | eClass 7.1 | 27-14-91-10 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-10 | eClass 9.0 | 27-14-44-25 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-33 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Downloads**

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN.WSCAD</a>                                               |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                                                      |

**VPMS (tappo filettato in ottone)**  
**VP M32-MS65****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**