

**GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene)  
GWDR M16-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Il portafoglio dei pressacavi è completato da una vasta gamma di accessori.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | GWDR M16-PO                                                                     |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1777930000</a>                                                      |
| Versione   | GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene), Anello di tenuta, M 16, Polietilene |
| GTIN (EAN) | 4032248158195                                                                   |
| CPZ        | 50 Pezzo                                                                        |

**GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene)**  
**GWDR M16-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Peso netto 0,26 g

**Dati Generali**

|                                          |             |                                          |        |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------|
| Spessore                                 | 2 mm        | Campo delle temperature di impiego, max. | 90 °C  |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -30 °C      | Diametro della guarnizione ad anello     | 20 mm  |
| Diametro esterno                         | 20 mm       | Diametro interno D2                      | 16 mm  |
| Filettatura (esterna)                    | M 16        | Guarnizione                              | PE-HD  |
| Materiale                                | Polietilene | Passo del filetto                        | 1,5 mm |
| Pressacavi                               | metrico     | Spessore                                 | 2 mm   |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000781    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 31-16-18-18 | eClass 5.1 | 23-07-90-90 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-43-03-19 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-90 |            |             |

**Approvazioni**

ROHS Conforme

**Downloads**

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                                                      |

**GWDR PO (guarnizione piatta - polietilene)  
GWDR M16-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**