

**TBF (custodia vuota in poliestere)
TBF 37/30/18 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Custodia in poliestere**

Le custodie della Serie TBF sono prodotte in poliestere rinforzato con fibra di vetro, molto robusto. Le custodie della Serie TBF sono particolarmente adatte a quelle applicazioni che richiedono un peso minimo e contemporaneamente una elevata resistenza agli urti. Le custodie TBF, resistenti alle intemperie, sono concepite per una vasta gamma di applicazioni. Con i loro numerosi accessori offrono soluzioni universali per l'alloggiamento di componenti come regolatori, strumenti di misura, valvole e altri dispositivi.

Caratteristiche:

- 9 grandezze in due esecuzioni
- Coperchio con viti in nylon
- Fori per il montaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna
- Filetto per guida di supporto e piastre di montaggio
- ricca gamma di accessori

Weidmüller produce e fornisce le custodie secondo i desideri del cliente - completamente equipaggiate con morsetti e pressacavi

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|----------------------------|
| Tipo | TBF 37/30/18 7035 |
| Nr.Cat. | 0360400000 |
| GTIN (EAN) | 4008190108687 |
| CPZ | 1 Pezzo |

**TBF (custodia vuota in poliestere)
TBF 37/30/18 7035**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Larghezza | 302 mm | Larghezza (pollici) | 11,89 inch |
| Posizione verticale | 372 mm | Altezza (pollici) | 14,646 inch |
| Profondità | 175 mm | Profondità (pollici) | 6,89 inch |
| Peso | 2.900 g | Peso netto | 2.829 g |

PE70 Dati Generali

| | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| Campi di applicazione | Tecnica degli edifici, Sistema dei trasporti, Industria degli imballaggi, Settore meccanico | Classe d'infiammabilità UL 94 | HB |
| Norme | IEC 61439-2, IEC 60529, EN 61439-2, EN 60529, EN 62208 | Tossicità | Esente da alogeni |
| Materiale | poliestere rinforzato con fibra di vetro | Materiale delle guarnizioni | Poliuretano |
| Temperatura d'esercizio , min. | -50 °C | Temperatura d'esercizio , max. | 130 °C |
| Resistenza agli urti | IK08 in conformità alla norma IEC 62208, IK10 in conformità alla norma IEC 62262 | Grado di protezione | IP67 |
| Fissaggio della custodia | 6,5 mm attraverso pavimento custodia | Allegato coperchio | Crosshead nylon screws |
| Fissaggio dei componenti | 4 o 6 tiranti coperchi M6 filettatura interna | | |

Collegamenti a vite a destra

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 56 | M16 | 30 |
| M20 | 27 | M25 | 12 |
| M32 | 5 | M40 | 4 |
| M50 | 4 | M63 | 3 |

Collegamenti a vite in alto / in basso

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 44 | M16 | 24 |
| M20 | 20 | M25 | 10 |
| M32 | 4 | M40 | 3 |
| M50 | 3 | M63 | 2 |

Dati generali Accessori

| | |
|-----------|---|
| Materiale | poliestere rinforzato con fibra di vetro |
|-----------|---|

Equipaggiamento orizzontale

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x22 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x16 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x44 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x14 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x37 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x28 |

Equipaggiamento verticale

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x29 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x21 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x57 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x18 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x48 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x36 |

Data di creazione 12 giugno 2019 17.19.09 CEST

Foglio dati**TBF (custodia vuota in poliestere)
TBF 37/30/18 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Classificazioni**

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000058 | ETIM 4.0 | EC000058 |
| ETIM 5.0 | EC000058 | ETIM 6.0 | EC000261 |
| UNSPSC | 31-26-15-02 | eClass 5.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-07 | eClass 7.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-07 | eClass 9.0 | 27-18-01-01 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 | | |

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogo | CAT 5 ENCL 17/18 EN |
| Dati ingegneristici | EPLAN, WSCAD |
| Dati ingegneristici | STEP |

Foglio dati**TBF (custodia vuota in poliestere)
TBF 37/30/18 7035****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Disegni**