

**Cacciavite
IS 6 DIN 6911**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Chiave esagonale con impugnatura trasversale in plastica di qualità

- superficie ricoperta in nickel
- in acciaio al cromo-vanadio
- prodotta a norma DIN 6911
- adatta alle viti secondo DIN 6912

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IS 6 DIN 6911
Nr.Cat.	0407900000
Versione	Utensili, a puntale, Lunghezza della lama: 80 mm
GTIN (EAN)	4008190166465
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

**Cacciavite
IS 6 DIN 6911**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	110 mm	Larghezza (pollici)	4,331 inch
Peso	61 g	Peso netto	61 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Forma	Maschio	Grandezza	6
Lunghezza della lama	80 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001395	ETIM 4.0	EC001395
ETIM 5.0	EC001395	ETIM 6.0	EC000818
UNSPSC	27-11-17-01	eClass 5.1	21-04-04-01
eClass 6.2	21-04-04-01	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9.0	21-04-02-27
eClass 9.1	21-01-90-90		

Approvazioni

Omologazioni



Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	WSCAD