

CableLine
CLI RH 20-02 CLI R 02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



La gamma Weidmüller di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo con grande diametro. L'assortimento comprende fra l'altro sistemi combinati con singoli cartellini, tubetti trasparenti, guaine termoretraibili e cartellini fissabili con fascette serracavo.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI RH 20-02 CLI R 02
Nr.Cat.	0563700000
Versione	CableLine, Supporto aghi di montaggio, 55 x 55 mm, rosso
GTIN (EAN)	4008190291136
CPZ	1 Pezzo

CableLine
CLI RH 20-02 CLI R 02**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	55 mm	Larghezza (pollici)	2,165 inch
Posizione verticale	55 mm	Altezza (pollici)	2,165 inch
Profondità	28 mm	Profondità (pollici)	1,102 inch
Peso netto	44 g		

Dati generali

Alogeni	Sì	Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	2
Colori	rosso	Industrie consigliate	Processo, Macchine
Larghezza	55 mm	Materiale	Poliammide

Segnafile e segnacavi

Alogeni	Sì
---------	----

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	WSCAD
---------------------	-----------------------

CableLine **CLI RH 20-02 CLI R 02**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso

