

HDC - Custodie HDC HQP TOLU 1PG16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65. La versione HQ offre ora una protezione aggiuntiva: la base passante (calotta e gancio in metallo) può essere fissata con un lucchetto.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC HQP TOLU 1PG16
Nr.Cat.	1003070000
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: HQ, Grado di protezione: IP65, Entrata cavo in alto, Calotta, Gancio trasversale in basso, Standard, Dimensione entrate cavi: PG 16
GTIN (EAN)	4032248698004
CPZ	1 Pezzo

HDC - Custodie
HDC HQP TOLU 1PG16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	35 mm	Larghezza (pollici)	1,378 inch
Posizione verticale	67 mm	Altezza (pollici)	2,638 inch
Profondità	48 mm	Profondità (pollici)	1,89 inch
Peso netto	27,652 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 125 °C
------------------------------	-------------------

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Custodie EMC	No
Grado di protezione	IP65	Materiale base della custodia	Plastica
Serie	HQ		

Dimensioni

Altezza Custodia B	67 mm	Entrata cavo	con filetto
Larghezza custodia C	28,8 mm	Lunghezza, custodie	48 mm

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	No	Dimensione entrate cavi	PG 16
Entrata cavo	con filetto	Esecuzione custodia	Entrata cavo in alto, Calotta
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in basso	Filettatura (esterna)	PG 16
Forma	Standard	Grandezza	HQ
Numero entrate cavo in alto	1	Numero entrate cavo laterali	0
Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	parte superiore	Tipo	Spina
Versione con gancio	gancio trasversale		

Design

Famiglia prodotti	HDC - Custodie	Tipo di prodotto	Custodie
Tipo	Spina	Entrata cavo	con filetto

General data

Dimensione entrate cavi	PG 16	Grandezza	HQ
Grado di protezione	IP65		

Material

Colori	beige	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
--------	-------	-------------------------------	-----

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-02-05
eClass 8.1	27-44-02-05	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Foglio dati**HDC - Custodie**
HDC HQP TOLU 1PG16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC. 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN. WSCAD
Dati ingegneristici	STEP