

HDC - Custodie
HDC HQP DOD 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65. La versione HQ offre ora una protezione aggiuntiva: la base passante (calotta e gancio in metallo) può essere fissata con un lucchetto.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC HQP DOD 2B0
Nr.Cat.	1003140000
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: HQ, Grado di protezione: IP65, Coperchio per parti inferiori custodia, Gancio trasversale in basso, Standard
GTIN (EAN)	4032248698073
CPZ	1 Pezzo

HDC - Custodie
HDC HQP DOD 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	35 mm	Larghezza (pollici)	1,378 inch
Posizione verticale	23,5 mm	Altezza (pollici)	0,925 inch
Profondità	48,4 mm	Profondità (pollici)	1,906 inch
Peso netto	12 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 125 °C
------------------------------	-------------------

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Custodie EMC	No
Grado di protezione	IP65	Materiale base della custodia	Plastica
Serie	HQ		

Dimensioni

Altezza Custodia B	23,5 mm	Entrata cavo	per ins. ma.
Larghezza custodia C	29 mm	Lunghezza, custodie	48,4 mm

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	No	Entrata cavo	per ins. ma.
Esecuzione custodia	Coperchio per parti inferiori custodia	Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in basso
Forma	Standard	Grandezza	HQ
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	Coperchio	Tipo	Copertura
Versione con gancio	gancio trasversale		

Design

Famiglia prodotti	HDC - Custodie	Tipo di prodotto	Custodie
Tipo	Copertura	Entrata cavo	per ins. ma.

General data

Grandezza	HQ	Grado di protezione	IP65
-----------	----	---------------------	------

Material

Colori	beige	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
--------	-------	-------------------------------	-----

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-02-05
eClass 8.1	27-44-02-05	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

**HDC - Custodie
HDC HQP DOD 2B0**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP

HDC - Custodie
HDC HQP DOD 2B0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Disegni

