

**Accessori**  
**VG 21 HQ MS68 14-18**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Con blueglobes®, Weidmüller ha introdotto nel proprio portafoglio i pressacavi di Pflitsch, che convincono sia in termini di affidabilità che di funzionalità.

Un'ampia gamma di chiusure da 1,5 a 77 mm con solo 11 pressacavi grazie agli inserti rimovibili, una sigillatura altamente efficace, un eccellente fermacavo e un O-ring a monte con guida scanalata - queste sono le caratteristiche dei pressacavi blueglobes®, offerti da Weidmüller in ottone e acciaio inox.

Il cuore del pressacavo blueglobes® è la guarnizione sferica che stringe il cavo con dolcezza e su un'ampia superficie. In questo modo si evita definitivamente l'incisivo effetto tacca che si riscontra invece comunemente con i sistemi lamellari.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo       | VG 21 HQ MS68 14-18                                             |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1016110000</a>                                      |
| Versione   | Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, ottone, nichelato |
| GTIN (EAN) | 4032248725588                                                   |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                         |

**Accessori**  
**VG 21 HQ MS68 14-18**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |      |
|------------|------|
| Peso netto | 36 g |
|------------|------|

**Temperature**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Valori limite di temperatura | -40 °C ... 130 °C |
|------------------------------|-------------------|

**Conformità ambientale del prodotto**

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

**Design**

|                         |           |                       |            |
|-------------------------|-----------|-----------------------|------------|
| Famiglia prodotti       | Accessori | Tipo di prodotto      | Pressacavo |
| Diametro del cavo, max. | 18 mm     | Apertura della chiave | 30 mm      |

**General data**

|           |    |                     |      |
|-----------|----|---------------------|------|
| Grandezza | HQ | Grado di protezione | IP68 |
|-----------|----|---------------------|------|

**Material**

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| Materiale | ottone, nichelato |
|-----------|-------------------|

**Dati generali**

|                         |       |                           |                   |
|-------------------------|-------|---------------------------|-------------------|
| Apertura della chiave   | 30 mm | Coppia di serraggio, max. | 15 Nm             |
| Diametro del cavo, max. | 18 mm | Diametro del cavo, min.   | 14 mm             |
| Filettatura (interna)   | PG 21 | Grado di protezione       | IP68              |
| Grandezza               | HQ    | Materiale                 | ottone, nichelato |
| Materiale guarnizione   | TPE   | Pressacavi                | PG 21             |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000441    | ETIM 4.0   | EC000441    |
| ETIM 5.0   | EC000441    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-09 | eClass 7.1 | 27-14-91-09 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-09 | eClass 9.0 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.1 | 27-14-44-32 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Accessori**  
**VG 21 HQ MS68 14-18**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Downloads**

|                     |                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                                                                   |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a><br><a href="#">STEP</a>                                                                   |