

Klippon STB (Small Terminal Box) KLIPPON STB 5 MS HT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto



Abbildung ähnlich

Ideale per i settori industriali dell'energia, del processo e dei trasporti, la serie di custodie Klippon® STB completa alla perfezione il portafoglio esistente di custodie Klippon. Le custodie di questa serie sono approvate da norme internazionali, quali Lloyds Register e EN62208.

- > • Lamiera d'acciaio 1.0330 rivestita a polvere in RAL 7032
- Sono fornite con guarnizione standard resistente alle alte temperature, campo di temperature esteso tra -60 °C e +120 °C
- Approvazioni a norma Lloyds Register
- Opzioni flessibili per il fissaggio della guida di supporto interna
- Grado di protezione IP66
- La tenuta permanente e sicura della guarnizione viene garantita dalla protezione di compressione
- Bullone di messa a terra nella calotta e nella base della custodia
- Giunti saldati al laser per una qualità più elevata
- I piedini di montaggio già saldati garantiscono un'installazione ottimale della custodia

Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia in base alle specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KLIPPON STB 5 MS HT
Nr.Cat.	1025040000
Versione	Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 160 mm, Larghezza: 380 mm, Profondità: 120 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
GTIN (EAN)	4032248745258
CPZ	1 Pezzo

**Klippon STB (Small Terminal Box)
KLIPPON STB 5 MS HT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	380 mm	Larghezza (pollici)	14,961 inch
Posizione verticale	160 mm	Altezza (pollici)	6,299 inch
Profondità	120 mm	Profondità (pollici)	4,724 inch
Larghezza di fissaggio	405 mm	Altezza di fissaggio	80 mm
Peso	4.820 g	Peso netto	3.974 g

PE70 Dati Generali

Campi di applicazione	Sistema dei trasporti, Costruzioni navali, Processo industriale, Industria degli imballaggi	Spessore del materiale della custodia	1,5 mm
Spessore materiale	1,5 mm	Materiale	Lamiera d'acciaio
Materiale delle guarnizioni	Silicone	Superficie	Rivestito a polvere
Temperatura d'esercizio , min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio , max.	120 °C
Resistenza agli urti	10 J versione standard	Grado di protezione	IP66
Fissaggio della custodia	Piedini di montaggio saldati con fori da 8 mm	Allegato coperchio	Vite esagonale M5 con intaglio e larghezza chiave 10 mm
Fissaggio dei componenti	Guida TAS 20 su fondo custodia		

Collegamenti a vite

M12	20	M16	12
M20	12	M25	6
M32	4	M40	2
M50	1	M63	1

Collegamenti a vite a destra

M12	20	M16	12
M20	12	M25	6
M32	4	M40	2
M50	1	M63	1

Collegamenti a vite in alto / in basso

M12	64	M16	33
M20	30	M25	16
M32	10	M40	6
M50	4	M63	2

Equipaggiamento orizzontale

WDU 10 / ZDU 10	1x35	WDU 16 / ZDU 16	1x29
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x68	WDU 4 / ZDU 4	1x57
WDU 6 / ZDU 6	1x44		

Equipaggiamento verticale

WDU 10 / ZDU 10	3x12	WDU 16 / ZDU 16	3x10
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x25	WDU 4 / ZDU 4	3x21
WDU 6 / ZDU 6	3x16		

**Klippon STB (Small Terminal Box)
KLIPPON STB 5 MS HT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici
Messa a terra della custodia

Messa a terra, custodia, interna Perni saldati in acciaio inox
M6 x 16

Numeri certificati custodia

Numero del certificato, custodia preconfezionata (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.01328	Numero del certificato, custodia vuota (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.00472
N° certificato (MARITREG)	1.540.041.250		

Classificazioni

ETIM 4.0	EC002600	ETIM 5.0	EC002600
ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07	eClass 8.1	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	MB KLIPPON ENCL.TECN.EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL KLIPPON STB EN FL SHIPBUILDING 2016 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	MB KLIPPON ENCL.TECN.DE Assembly guidelines - empty enclosures
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EU Declaration of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures IND - DoC DE PS2620 160412 002ISS01
Specifiche del capitolato	Klippon STB 5 MS HT_1025040000_DE Klippon STB 5 MS HT_1025040000_EN

**Klippon STB (Small Terminal Box)
KLIPPON STB 5 MS HT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato**