

## Klippon STB (Small Terminal Box) KLIPPON STB 6 MS HT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Illustrazione del prodotto



Abbildung ähnlich

Ideale per i settori industriali dell'energia, del processo e dei trasporti, la serie di custodie Klippon® STB completa alla perfezione il portafoglio esistente di custodie Klippon. Le custodie di questa serie sono approvate da norme internazionali, quali Lloyds Register e EN62208.

- > • Lamiera d'acciaio 1.0330 rivestita a polvere in RAL 7032
- Sono fornite con guarnizione standard resistente alle alte temperature, campo di temperature esteso tra -60 °C e +120 °C
- Approvazioni a norma Lloyds Register
- Opzioni flessibili per il fissaggio della guida di supporto interna
- Grado di protezione IP66
- La tenuta permanente e sicura della guarnizione viene garantita dalla protezione di compressione
- Bullone di messa a terra nella calotta e nella base della custodia
- Giunti saldati al laser per una qualità più elevata
- I piedini di montaggio già saldati garantiscono un'installazione ottimale della custodia

Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia in base alle specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	KLIPPON STB 6 MS HT
Nr.Cat.	<a href="#">1025050000</a>
Versione	Klippon STB (Small Terminal Box), Custodia vuota, custodia in acciaio inossidabile, Posizione verticale: 250 mm, Larghezza: 400 mm, Profondità: 130 mm, Materiale: Lamiera d'acciaio, Rivestito a polvere, grigio sasso
GTIN (EAN)	4032248745265
CPZ	1 Pezzo

**Klippon STB (Small Terminal Box)  
KLIPPON STB 6 MS HT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	400 mm	Larghezza (pollici)	15,748 inch
Posizione verticale	250 mm	Altezza (pollici)	9,842 inch
Profondità	130 mm	Profondità (pollici)	5,118 inch
Larghezza di fissaggio	425 mm	Altezza di fissaggio	150 mm
Peso	6.900 g	Peso netto	5.225 g

**PE70 Dati Generali**

Campi di applicazione	Sistema dei trasporti, Costruzioni navali, Processo industriale, Industria degli imballaggi	Spessore del materiale della custodia	1,5 mm
Spessore materiale	1,5 mm	Materiale	Lamiera d'acciaio
Materiale delle guarnizioni	Silicone	Superficie	Rivestito a polvere
Temperatura d'esercizio , min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio , max.	120 °C
Resistenza agli urti	10 J versione standard	Grado di protezione	IP66
Fissaggio della custodia	Piedini di montaggio saldati con fori da 8 mm	Allegato coperchio	Vite esagonale M5 con intaglio e larghezza chiave 10 mm
Fissaggio dei componenti	Guida TAS 20 su fondo custodia		

**Collegamenti a vite**

M12	64	M16	33
M20	30	M25	16
M32	10	M40	6
M50	4	M63	2

**Collegamenti a vite a destra**

M12	36	M16	21
M20	18	M25	10
M32	8	M40	3
M50	2	M63	2

**Collegamenti a vite in alto / in basso**

M12	64	M16	33
M20	30	M25	16
M32	10	M40	6
M50	4	M63	2

**Equipaggiamento orizzontale**

WDU 10 / ZDU 10	2x37	WDU 16 / ZDU 16	2x30
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	2x72	WDU 4 / ZDU 4	2x60
WDU 6 / ZDU 6	2x46		

**Equipaggiamento verticale**

WDU 10 / ZDU 10	3x22	WDU 16 / ZDU 16	3x18
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	3x42	WDU 4 / ZDU 4	3x35
WDU 6 / ZDU 6	3x27		

**Klippon STB (Small Terminal Box)  
KLIPPON STB 6 MS HT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Messa a terra della custodia**

Messa a terra, custodia, interna      Perni saldati in acciaio inox  
M6 x 16

**Numeri certificati custodia**

Numero del certificato, custodia preconfezionata (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.01328	Numero del certificato, custodia vuota (EAC)	RU C-DE.ГБ08.B.00472
N° certificato (MARITREG)	1.540.041.250		

**Classificazioni**

ETIM 4.0	EC002600	ETIM 5.0	EC002600
ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 7.1	27-14-91-07	eClass 8.1	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS      Conforme

**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN.EN</a> <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> <a href="#">FL KLIPPON STB EN</a> <a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN.DE</a> <a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon STB Empty Enclosures IND - DoC DE PS2620 160412 002ISS01</a>
Specifiche del capitolato	<a href="#">Klippon STB 6 MS HT_1025050000_DE</a> <a href="#">Klippon STB 6 MS HT_1025050000_EN</a>

**Klippon STB (Small Terminal Box)  
KLIPPON STB 6 MS HT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Disegni****Disegno quotato**