

**THM**  
**THM GEW 20/8 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le etichette in tessuto THM GEW sono realizzate in cotone molto flessibile. La fornitura su rotolo, da utilizzare con le stampanti a trasferimento termico, offre uno strato adesivo di spessore maggiore di quello dei fogli A4 delle stampanti laser da ufficio.

La flessibilità e la presenza di uno spesso strato adesivo garantiscono una maggiore forza adesiva e permettono di siglare oggetti angolati o tondi, come cavi o tubi flessibili

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| Tipo                  | THM GEW 20/8 GE                                       |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1059880000</a>                            |
| Versione              | THM, Siglatura di apparecchi, 8 x 20 mm, giallo       |
| GTIN (EAN)            | 4032248808304                                         |
| CPZ                   | 1 Pezzo                                               |
| stampante compatibile | <a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a> |

**THM**  
**THM GEW 20/8 GE**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 20 mm  | Larghezza (pollici)  | 0,787 inch |
| Posizione verticale | 8 mm   | Altezza (pollici)    | 0,315 inch |
| Profondità          | 0,3 mm | Profondità (pollici) | 0,012 inch |
| Peso netto          | 680 g  |                      |            |

**Dati generali**

|                               |                       |                                                                 |             |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Adesivo                       | Colla al caucciù      | Alogeni                                                         | No          |
| Approvazione secondo UL 969   | No                    | Campo delle temperature di impiego                              | -29...80 °C |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0                   | Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4           |
| Colori                        | giallo                | Larghezza                                                       | 20 mm       |
| Materiale                     | Tessuto in cotone     | Numero per rotolo                                               | 10.000      |
| Processo di stampa            | Trasferimento termico | Qtà/foglio                                                      | 10.000      |
| Versione                      | autoadesivo           |                                                                 |             |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 55-12-16-00 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**THM**  
**THM GEW 20/8 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**



**THM**  
**THM GEW 20/8 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

