

## HDC - Kit

### HDC KIT HE-P 24.130 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I kit HDC sono gruppi standard che consentono di realizzare connettori completi.

I kit HDC sono di solito costituiti da inserto maschio, inserto femmina, custodia, base passante e pressacavi. Weidmüller vi offre una gamma delle più diffuse combinazioni di connettori con filetti dei pressacavi in sistema metrico o PG.

La tecnologia di collegamento PUSH IN è una tecnica di innesto diretto. Il cavo pretrattato può essere innestato direttamente nel livello di collegamento cavo senza bisogno di altri ausili.

Tecnologia PUSH IN

#### Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC KIT HE-P 24.130 M
Nr.Cat.	<a href="#">1061790000</a>
Versione	RockStar® HDC - Kit-Connettori di potenza, Kit, HE, Grandezza: 8, Poli: 24, PUSH IN, 500 V, 16 A, alluminio pressofuso, M 32
GTIN (EAN)	4032248816477
CPZ	1 Pezzo

**HDC - Kit**  
**HDC KIT HE-P 24.130 M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Peso netto	756,3 g
------------	---------

**Temperature**

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 100 °C
------------------------------	-------------------

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5
------------	------------------------------

**Dati generali**

Corrente di dimensionamento (DIN EN 61984)	16 A	Grandezza	8
Materiale	alluminio pressofuso	Numero di poli	24
Pressacavi	M 32	Serie	HE
Tensione di dimensionamento (DIN EN 61984)	500 V	Tipo di collegamento PE	Collegamento a vite

**Esecuzione**

Grandezza	8	Materiale	alluminio pressofuso
Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Superficie	Verniciatura a polvere	Tipo di collegamento	PUSH IN

**Connection data**

Sezione di collegamento cavo, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm <sup>2</sup>
------------------------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------

**Design**

Famiglia prodotti	HDC - Kit	Tipo di prodotto	Kit
Tipo di collegamento	PUSH IN		

**General data**

Numero di poli	24	Dimensione entrate cavi	M 32
Grandezza	8		

**Material**

Materiale	alluminio pressofuso
-----------	----------------------

**Classificazioni**

ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC002943
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-92
eClass 9.1	27-44-01-90		

**Foglio dati****HDC - Kit**  
**HDC KIT HE-P 24.130 M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

Brochure/Catalogo

[CAT 3 HDC.17/18 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)

Dati ingegneristici

[EPLAN.WSCAD](#)