

**HDC - Custodie**  
**HDC IP68 10B SS 1M20****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le nuove custodie RockStar®, resistenti all'acqua di mare e dotate di un'eccezionale resistenza agli urti, soddisfano gli standard IP 68 e IP 69K e sono progettate espressamente sia per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme, sia per rispondere ai severi requisiti in termini di vibrazioni della norma DIN EN 61373 cat. 2 (carrello). Con questa serie di custodie potrete avvalervi di un funzionamento senza guasti e manutenzione dei connettori di potenza per il settore dei trasporti e del traffico, ma anche per il settore dell'energia e in tutte le applicazioni che richiedono requisiti estremi. In fase di sviluppo sono stati adottati provvedimenti finalizzati a rendere le custodie estremamente resistenti in termini di CEM.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | HDC IP68 10B SS 1M20                                                                                                                  |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1081270000</a>                                                                                                            |
| Versione   | HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP68, IP69K, Base chiusa, Chiusura a vite, Standard, Dimensione entrate cavi: M 20 |
| GTIN (EAN) | 4032248877331                                                                                                                         |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                                                               |

## HDC - Custodie

### HDC IP68 10B SS 1M20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

|                        |          |                      |            |
|------------------------|----------|----------------------|------------|
| Larghezza              | 80 mm    | Larghezza (pollici)  | 3,15 inch  |
| Posizione verticale    | 100,5 mm | Altezza (pollici)    | 3,957 inch |
| Larghezza di fissaggio | 140 mm   | Altezza di fissaggio | 60 mm      |
| Peso netto             | 930 g    |                      |            |

### Temperature

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Valori limite di temperatura | -50 °C ... 125 °C |
|------------------------------|-------------------|

### Dati generali

|                               |                      |                     |                        |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
| Custodie EMC                  | Sì                   | Grado di protezione | IP68, IP69K            |
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso | Superficie          | Verniciatura a polvere |

### Dimensioni

|                                  |        |              |             |
|----------------------------------|--------|--------------|-------------|
| Distanza tra i fori lunghezza A2 | 140 mm | Entrata cavo | con filetto |
| Lunghezza, custodie              | 169 mm |              |             |

### Esecuzione

|                                |                   |                                               |                   |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Adatti per ModuPlug®           | Sì                | Dimensione entrate cavi                       | M 20              |
| Entrata cavo                   | con filetto       | Esecuzione custodia                           | Base chiusa       |
| Esecuzione sistema di chiusura | Chiusura a vite   | Filettatura (interna)                         | M 20              |
| Forma                          | Standard          | Grandezza                                     | 4                 |
| Guarnizione                    | Gomma di silicone | Numero entrate cavo in alto                   | 0                 |
| Numero entrate cavo laterali   | 1                 | Parte superiore/Parte inferiore/<br>Coperchio | parte sottostante |
| Tipo                           | Custodia di base  | Versione con gancio                           | Chiusura a vite   |

### Design

|                   |                  |                  |             |
|-------------------|------------------|------------------|-------------|
| Famiglia prodotti | HDC - Custodie   | Tipo di prodotto | Custodie    |
| Tipo              | Custodia di base | Entrata cavo     | con filetto |

### General data

|                         |             |           |   |
|-------------------------|-------------|-----------|---|
| Dimensione entrate cavi | M 20        | Grandezza | 4 |
| Grado di protezione     | IP68, IP69K |           |   |

### Material

|        |      |
|--------|------|
| Colori | Nero |
|--------|------|

### Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-14-34-19 | eClass 7.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 8.1 | 27-44-05-15 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

### HDC - Custodie HDC IP68 10B SS 1M20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

### Downloads

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN</a>                                                   |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                                                    |

**HDC - Custodie**  
**HDC IP68 10B SS 1M20**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

