

HDC - Custodie
HDC IP68 16B AS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Le nuove custodie RockStar®, resistenti all'acqua di mare e dotate di un'eccezionale resistenza agli urti, soddisfano gli standard IP 68 e IP 69K e sono progettate espressamente sia per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme, sia per rispondere ai severi requisiti in termini di vibrazioni della norma DIN EN 61373 cat. 2 (carrello). Con questa serie di custodie potrete avvalervi di un funzionamento senza guasti e manutenzione dei connettori di potenza per il settore dei trasporti e del traffico, ma anche per il settore dell'energia e in tutte le applicazioni che richiedono requisiti estremi. In fase di sviluppo sono stati adottati provvedimenti finalizzati a rendere le custodie estremamente resistenti in termini di CEM.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC IP68 16B AS
Nr.Cat.	1081530000
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 6, Grado di protezione: IP68, IP69K, Base aperta, Collegamento a staffa di serraggio, Standard
GTIN (EAN)	4032248843992
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

HDC - Custodie HDC IP68 16B AS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	58 mm	Larghezza (pollici)	2,283 inch
Posizione verticale	29,5 mm	Altezza (pollici)	1,161 inch
Profondità	164 mm	Profondità (pollici)	6,457 inch
Larghezza di fissaggio	103 mm	Altezza di fissaggio	32 mm
Peso netto	180 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -50 °C ... 125 °C

Dati generali

Custodie EMC	Sì	Grado di protezione	IP68, IP69K
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Superficie	Verniciatura a polvere

Dimensioni

Altezza Custodia B	21 mm	Distanza tra i fori lunghezza A2	103 mm
Lunghezza, custodie	164 mm		

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	Sì	Esecuzione custodia	Base aperta
Esecuzione sistema di chiusura	Collegamento a staffa di serraggio	Forma	Standard
Grandezza	6	Guarnizione	Gomma di silicone
Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte inferiore	Tipo	Base passante (mont. in feritoia)
Versione con gancio	Collegamento a staffa di serraggio		

Design

Famiglia prodotti	HDC - Custodie	Tipo di prodotto	Custodie
Tipo	Base passante (mont. in feritoia)		

General data

Grandezza	6	Grado di protezione	IP68, IP69K
-----------	---	---------------------	-------------

Material

Colori	Nero
--------	------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Foglio dati**HDC - Custodie
HDC IP68 16B AS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Dati ingegneristici

[EPLAN](#)

Dati ingegneristici

[STEP](#)

Foglio dati

**HDC - Custodie
HDC IP68 16B AS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

