

HDC - Custodie
HDC IP68 24B AS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Le nuove custodie RockStar®, resistenti all'acqua di mare e dotate di un'eccezionale resistenza agli urti, soddisfano gli standard IP 68 e IP 69K e sono progettate espressamente sia per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme, sia per rispondere ai severi requisiti in termini di vibrazioni della norma DIN EN 61373 cat. 2 (carrello). Con questa serie di custodie potrete avvalervi di un funzionamento senza guasti e manutenzione dei connettori di potenza per il settore dei trasporti e del traffico, ma anche per il settore dell'energia e in tutte le applicazioni che richiedono requisiti estremi. In fase di sviluppo sono stati adottati provvedimenti finalizzati a rendere le custodie estremamente resistenti in termini di CEM.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC IP68 24B AS
Nr.Cat.	1081540000
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP68, IP69K, Base passante, Chiusura a vite, Standard
GTIN (EAN)	4032248844159
CPZ	1 Pezzo

**HDC - Custodie
HDC IP68 24B AS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	58 mm	Larghezza (pollici)	2,283 inch
Posizione verticale	29,5 mm	Altezza (pollici)	1,161 inch
Larghezza di fissaggio	130 mm	Altezza di fissaggio	32 mm
Peso netto	204 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -50 °C ... 125 °C

Dati generali

Custodie EMC	Sì	Grado di protezione	IP68, IP69K
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Superficie	Verniciatura a polvere

Dimensioni

Altezza Custodia B	29,5 mm	Distanza tra i fori lunghezza A2	130 mm
Lunghezza, custodie	191 mm		

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	Sì	Esecuzione custodia	Base passante
Esecuzione sistema di chiusura	Chiusura a vite	Forma	Standard
Grandezza	8	Guarnizione	Gomma di silicone
Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	parte sottostante	Tipo	Base passante (mont. in feritoia)
Versione con gancio	Chiusura a vite		

Design

Famiglia prodotti	HDC - Custodie	Tipo di prodotto	Custodie
Tipo	Base passante (mont. in feritoia)		

General data

Grandezza	8	Grado di protezione	IP68, IP69K
-----------	---	---------------------	-------------

Material

Colori Nero

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Foglio dati**HDC - Custodie
HDC IP68 24B AS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Dati ingegneristici

[EPLAN](#)

Foglio dati

**HDC - Custodie
HDC IP68 24B AS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

