

HDC - Custodie
HDC IP68 10B TOS 1M25**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Le nuove custodie RockStar®, resistenti all'acqua di mare e dotate di un'eccezionale resistenza agli urti, soddisfano gli standard IP 68 e IP 69K e sono progettate espressamente sia per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme, sia per rispondere ai severi requisiti in termini di vibrazioni della norma DIN EN 61373 cat. 2 (carrello). Con questa serie di custodie potrete avvalervi di un funzionamento senza guasti e manutenzione dei connettori di potenza per il settore dei trasporti e del traffico, ma anche per il settore dell'energia e in tutte le applicazioni che richiedono requisiti estremi. In fase di sviluppo sono stati adottati provvedimenti finalizzati a rendere le custodie estremamente resistenti in termini di CEM.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Tipo | HDC IP68 10B TOS 1M25 |
| Nr.Cat. | 1082590000 |
| Versione | HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP68, IP69K, Calotta, Chiusura a vite, Standard, Dimensione entrate cavi: M 25 |
| GTIN (EAN) | 4032248845958 |
| CPZ | 1 Pezzo |

Foglio dati

HDC - Custodie HDC IP68 10B TOS 1M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

| | | | |
|---------------------|----------|----------------------|------------|
| Larghezza | 58 mm | Larghezza (pollici) | 2,283 inch |
| Posizione verticale | 100,5 mm | Altezza (pollici) | 3,957 inch |
| Profondità | 144 mm | Profondità (pollici) | 5,669 inch |
| Peso netto | 478 g | | |

Temperature

Valori limite di temperatura -50 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC DIBP 84-69-5

Dati generali

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| Coppia di serraggio | 6,5 Nm | Custodie EMC | Sì |
| Grado di protezione | IP68, IP69K | Materiale base della custodia | alluminio pressofuso |
| Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile | Superficie | Verniciatura a polvere |

Dimensioni

Entrata cavo con filetto Lunghezza, custodie 144 mm

Esecuzione

| | | | |
|------------------------------|---------|---|-----------------|
| Adatti per ModuPlug® | Sì | Coppia di serraggio | 6,5 Nm |
| Dimensione entrate cavi | M 25 | Entrata cavo | con filetto |
| Esecuzione custodia | Calotta | Esecuzione sistema di chiusura | Chiusura a vite |
| Filettatura (interna) | M 25 | Forma | Standard |
| Grandezza | 4 | Numero entrate cavo in alto | 1 |
| Numero entrate cavo laterali | 0 | Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio | parte superiore |
| Tipo | Spina | Versione con gancio | Chiusura a vite |

Design

| | | | |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| Famiglia prodotti | HDC - Custodie | Tipo di prodotto | Custodie |
| Tipo | Spina | Entrata cavo | con filetto |

General data

| | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|---|
| Dimensione entrate cavi | M 25 | Grandezza | 4 |
| Grado di protezione | IP68, IP69K | | |

Material

Colori Nero

Foglio dati**HDC - Custodie
HDC IP68 10B TOS 1M25**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000437 | ETIM 4.0 | EC000437 |
| ETIM 5.0 | EC000437 | ETIM 6.0 | EC000437 |
| UNSPSC | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-14-34-19 | eClass 7.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 8.1 | 27-44-05-15 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 | | |

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

| | |
|---------------------|---|
| Brochure/Catalogo | CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN |
| Dati ingegneristici | EPLAN |
| Dati ingegneristici | STEP |

Foglio dati**HDC - Custodie
HDC IP68 10B TOS 1M25**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni