

HDC - Custodie
HDC IP68 10B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Le nuove custodie RockStar®, resistenti all'acqua di mare e dotate di un'eccezionale resistenza agli urti, soddisfano gli standard IP 68 e IP 69K e sono progettate espressamente sia per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme, sia per rispondere ai severi requisiti in termini di vibrazioni della norma DIN EN 61373 cat. 2 (carrello). Con questa serie di custodie potrete avvalervi di un funzionamento senza guasti e manutenzione dei connettori di potenza per il settore dei trasporti e del traffico, ma anche per il settore dell'energia e in tutte le applicazioni che richiedono requisiti estremi. In fase di sviluppo sono stati adottati provvedimenti finalizzati a rendere le custodie estremamente resistenti in termini di CEM.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC IP68 10B COVER
Nr.Cat.	1083070000
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 4, Grado di protezione: IP68, IP69K, Coperchio per parti inferiori della custodia, Collegamento a staffa di serraggio, Standard
GTIN (EAN)	4032248846863
CPZ	1 Pezzo

HDC - Custodie HDC IP68 10B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	58 mm	Larghezza (pollici)	2,283 inch
Posizione verticale	31 mm	Altezza (pollici)	1,22 inch
Profondità	144 mm	Profondità (pollici)	5,669 inch
Peso netto	177 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -50 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC DIBP 84-69-5

Dati generali

Coppia di serraggio	6,5 Nm	Custodie EMC	Sì
Grado di protezione	IP68, IP69K	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile	Superficie	Verniciatura a polvere

Dimensioni

Lunghezza, custodie 144 mm

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	Sì	Coppia di serraggio	6,5 Nm
Esecuzione custodia	Coperchio per parti inferiori della custodia	Esecuzione sistema di chiusura	Collegamento a staffa di serraggio
Forma	Standard	Grandezza	4
Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	Coperchio	Tipo	Copertura
Versione con gancio	Collegamento a staffa di serraggio		

Design

Famiglia prodotti	HDC - Custodie	Tipo di prodotto	Custodie
Tipo	Copertura		

General data

Grandezza	4	Grado di protezione	IP68, IP69K
-----------	---	---------------------	-------------

Material

Colori Nero

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Data di creazione 30 luglio 2019 8.10.38 CEST

**HDC - Custodie
HDC IP68 10B COVER**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN
Dati ingegneristici	STEP

HDC - Custodie
HDC IP68 10B COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

