

HDC - Custodie
HDC IP68 24B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Le nuove custodie RockStar®, resistenti all'acqua di mare e dotate di un'eccezionale resistenza agli urti, soddisfano gli standard IP 68 e IP 69K e sono progettate espressamente sia per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme, sia per rispondere ai severi requisiti in termini di vibrazioni della norma DIN EN 61373 cat. 2 (carrello). Con questa serie di custodie potrete avvalervi di un funzionamento senza guasti e manutenzione dei connettori di potenza per il settore dei trasporti e del traffico, ma anche per il settore dell'energia e in tutte le applicazioni che richiedono requisiti estremi. In fase di sviluppo sono stati adottati provvedimenti finalizzati a rendere le custodie estremamente resistenti in termini di CEM.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC IP68 24B FRAME M6
Nr.Cat.	1110920000
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP68, IP69K, , Chiusura a vite, Standard
GTIN (EAN)	4032248886982
CPZ	1 Pezzo

HDC - Custodie

HDC IP68 24B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	58 mm	Larghezza (pollici)	2,283 inch
Posizione verticale	17 mm	Altezza (pollici)	0,669 inch
Profondità	156 mm	Profondità (pollici)	6,142 inch
Larghezza di fissaggio	130 mm	Altezza di fissaggio	32 mm
Peso netto	88 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-50 °C ... 125 °C
------------------------------	-------------------

Dati generali

Custodie EMC	Sì	Grado di protezione	IP68, IP69K
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso		

Dimensioni

Altezza Custodia B	17 mm	Distanza tra i fori lunghezza A2	130 mm
Lunghezza, custodie	156 mm		

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	Sì	Esecuzione sistema di chiusura	Chiusura a vite
Forma	Standard	Grandezza	8
Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	parte sottostante	Tipo	Base passante (mont. in feritoia)

Design

Famiglia prodotti	HDC - Custodie	Tipo di prodotto	Custodie
Tipo	Base passante (mont. in feritoia)		

General data

Grandezza	8	Grado di protezione	IP68, IP69K
-----------	---	---------------------	-------------

Material

Colori	grigio argento
--------	----------------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

**HDC - Custodie
HDC IP68 24B FRAME M6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN
Dati ingegneristici	STEP

HDC - Custodie
HDC IP68 24B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

