

**HDC - Custodie**  
**HDC IP68 24B FRAME M6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Le nuove custodie RockStar®, resistenti all'acqua di mare e dotate di un'eccezionale resistenza agli urti, soddisfano gli standard IP 68 e IP 69K e sono progettate espressamente sia per l'utilizzo in condizioni ambientali estreme, sia per rispondere ai severi requisiti in termini di vibrazioni della norma DIN EN 61373 cat. 2 (carrello). Con questa serie di custodie potrete avvalervi di un funzionamento senza guasti e manutenzione dei connettori di potenza per il settore dei trasporti e del traffico, ma anche per il settore dell'energia e in tutte le applicazioni che richiedono requisiti estremi. In fase di sviluppo sono stati adottati provvedimenti finalizzati a rendere le custodie estremamente resistenti in termini di CEM.

**Dati generali per l'ordinazione**

| Tipo       | HDC IP68 24B FRAME M6                                                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr.Cat.    | <a href="#">1110920000</a>                                                                                     |
| Versione   | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP68, IP69K, , Collegamento a staffa di serraggio, Standard |
| GTIN (EAN) | 4032248886982                                                                                                  |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                                        |

## HDC - Custodie

### HDC IP68 24B FRAME M6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

|                        |        |                      |            |
|------------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza              | 58 mm  | Larghezza (pollici)  | 2,283 inch |
| Posizione verticale    | 17 mm  | Altezza (pollici)    | 0,669 inch |
| Profondità             | 156 mm | Profondità (pollici) | 6,142 inch |
| Larghezza di fissaggio | 130 mm | Altezza di fissaggio | 32 mm      |
| Peso netto             | 88 g   |                      |            |

### Temperature

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Valori limite di temperatura | -50 °C ... 125 °C |
|------------------------------|-------------------|

### Dati generali

|                               |                      |                     |             |
|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
| Custodie EMC                  | Sì                   | Grado di protezione | IP68, IP69K |
| Materiale base della custodia | alluminio pressofuso |                     |             |

### Dimensioni

|                     |        |                                  |        |
|---------------------|--------|----------------------------------|--------|
| Altezza Custodia B  | 17 mm  | Distanza tra i fori lunghezza A2 | 130 mm |
| Lunghezza, custodie | 156 mm |                                  |        |

### Esecuzione

|                                           |                 |                                |                                    |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Adatti per ModuPlug®                      | Sì              | Esecuzione sistema di chiusura | Collegamento a staffa di serraggio |
| Forma                                     | Standard        | Grandezza                      | 8                                  |
| Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio | Parte inferiore | Tipo                           | Base passante (mont. in feritoia)  |

### Design

|                   |                                   |                  |          |
|-------------------|-----------------------------------|------------------|----------|
| Famiglia prodotti | HDC - Custodie                    | Tipo di prodotto | Custodie |
| Tipo              | Base passante (mont. in feritoia) |                  |          |

### General data

|           |   |                     |             |
|-----------|---|---------------------|-------------|
| Grandezza | 8 | Grado di protezione | IP68, IP69K |
|-----------|---|---------------------|-------------|

### Material

|        |                |
|--------|----------------|
| Colori | grigio argento |
|--------|----------------|

### Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-14-34-19 | eClass 7.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 8.1 | 27-44-05-15 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

### HDC - Custodie HDC IP68 24B FRAME M6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dati tecnici

### Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

### Downloads

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN</a>                                                   |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                                                    |

**HDC - Custodie**  
**HDC IP68 24B FRAME M6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

