

**Utensile di compressione
HTF HYB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- per contatti C1
- per contatti D-Sub del modulo ConCept CM-20
- Pinze crimpatrici IE

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HTF HYB
Nr.Cat.	1119580000
Versione	Utensile di compressione, Pinza crimpatrice per contatti, 0.08mm², 1mm², Crimpatura F o B
GTIN (EAN)	4032248900626
CPZ	1 Pezzo

**Utensile di compressione
HTF HYB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	200 mm	Larghezza (pollici)	7,874 inch
Peso	438 g	Peso netto	443,2 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati utensile di crimpatura

Profilo di crimpatura 1, min.	0,08 mm ²	Tipo/profilo di crimpatura	Crimpatura F o B
Profilo di crimpatura 1, max.	0,2 mm ²	Profilo di crimpatura 2, min.	0,2 mm ²
Profilo di crimpatura 2, max.	0,5 mm ²	Profilo di crimpatura 3, min.	0,75 mm ²
Profilo di crimpatura 3, max.	1 mm ²		

Descrizione contatto

Area di crimpatura , min.	0,08 mm ²	Area di crimpatura , max.	1 mm ²
---------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001396	ETIM 4.0	EC001396
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	27-11-27-20	eClass 5.1	21-05-08-01
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

Approvazioni

Omologazioni

**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 15/16 EN
-------------------	-------------------------------------

**Utensile di compressione
HTF HYB**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

