

**HDC - Custodie**  
**HDC IP68 24B MD 3M40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**IP68**

Le custodie RockStar® HighPower sono realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza e, grazie al costante lavoro di ottimizzazione, offrono una protezione perfetta in condizioni ambientali estreme. La custodia multiparte offre agli utenti la possibilità di esaminare i processi di lavoro fino all'ultimo passo del ciclo lavorativo.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | HDC IP68 24B MD 3M40                                                                                                                                   |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1119970000</a>                                                                                                                             |
| Versione   | HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP68, IP69K, Coperchio, Collegamento a staffa di serraggio, Standard, Dimensione entrate cavi: M 40 |
| GTIN (EAN) | 4050118041484                                                                                                                                          |
| CPZ        | 1 Pezzo                                                                                                                                                |

**HDC - Custodie**  
**HDC IP68 24B MD 3M40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|                        |        |                      |            |
|------------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza              | 57 mm  | Larghezza (pollici)  | 2,244 inch |
| Posizione verticale    | 19 mm  | Altezza (pollici)    | 0,748 inch |
| Profondità             | 181 mm | Profondità (pollici) | 7,126 inch |
| Larghezza di fissaggio | 164 mm | Peso netto           | 406,92 g   |

**Temperature**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Valori limite di temperatura | -50 °C ... 120 °C |
|------------------------------|-------------------|

**Dati generali**

|                                  |                        |                               |                      |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|
| Coppia di serraggio              | 11 Nm                  | Custodie EMC                  | Sì                   |
| Grado di protezione              | IP68, IP69K            | Materiale base della custodia | alluminio pressofuso |
| Materiale elemento di bloccaggio | Acciaio, inossidabile  | Serie                         | HighPower            |
| Superficie                       | Verniciatura a polvere |                               |                      |

**Esecuzione**

|                                |                                    |                                           |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Coppia di serraggio            | 11 Nm                              | Dimensione entrate cavi                   | M 40                               |
| Entrata cavo                   | con filetto                        | Esecuzione custodia                       | Coperchio                          |
| Esecuzione sistema di chiusura | Collegamento a staffa di serraggio | Filettatura (interna)                     | M 40                               |
| Forma                          | Standard                           | Grandezza                                 | 8                                  |
| Guarnizione                    | Gomma di silicone                  | Numero entrate cavo in alto               | 3                                  |
| Numero entrate cavo laterali   | 0                                  | Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio | Coperchio                          |
| Tipo                           | Copertura                          | Versione con gancio                       | Collegamento a staffa di serraggio |

**Design**

|                   |                |                  |             |
|-------------------|----------------|------------------|-------------|
| Famiglia prodotti | HDC - Custodie | Tipo di prodotto | Custodie    |
| Tipo              | Copertura      | Entrata cavo     | con filetto |

**General data**

|                         |             |           |   |
|-------------------------|-------------|-----------|---|
| Dimensione entrate cavi | M 40        | Grandezza | 8 |
| Grado di protezione     | IP68, IP69K |           |   |

**Material**

|        |      |
|--------|------|
| Colori | Nero |
|--------|------|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000437    | ETIM 4.0   | EC000437    |
| ETIM 5.0   | EC000437    | ETIM 6.0   | EC000437    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-34-19 |
| eClass 6.2 | 27-14-34-19 | eClass 7.1 | 27-44-05-15 |
| eClass 8.1 | 27-44-05-15 | eClass 9.0 | 27-44-02-02 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-02 |            |             |

**HDC - Custodie**  
**HDC IP68 24B MD 3M40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Downloads**

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN</a>                                                   |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                                                    |