

HDC - Custodie
HDC IP68 24B MD 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**IP68**

Le custodie RockStar® HighPower sono realizzate in alluminio pressofuso ad elevata resistenza e, grazie al costante lavoro di ottimizzazione, offrono una protezione perfetta in condizioni ambientali estreme. La custodia multiparte offre agli utenti la possibilità di esaminare i processi di lavoro fino all'ultimo passo del ciclo lavorativo.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC IP68 24B MD 2M40
Nr.Cat.	1119990000
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 8, Grado di protezione: IP68, IP69K, Coperchio, Collegamento a staffa di serraggio, Standard, Dimensione entrate cavi: M 40
GTIN (EAN)	4050118041477
CPZ	1 Pezzo

HDC - Custodie

HDC IP68 24B MD 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	57 mm	Larghezza (pollici)	2,244 inch
Posizione verticale	19 mm	Altezza (pollici)	0,748 inch
Profondità	181 mm	Profondità (pollici)	7,126 inch
Larghezza di fissaggio	164 mm	Peso netto	440 g

Temperature

Valori limite di temperatura	-50 °C ... 120 °C
------------------------------	-------------------

Dati generali

Coppia di serraggio	11 Nm	Custodie EMC	Sì
Grado di protezione	IP68, IP69K	Materiale base della custodia	alluminio pressofuso
Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile	Serie	HighPower
Superficie	Verniciatura a polvere		

Esecuzione

Coppia di serraggio	11 Nm	Dimensione entrate cavi	M 40
Entrata cavo	con filetto	Esecuzione custodia	Coperchio
Esecuzione sistema di chiusura	Collegamento a staffa di serraggio	Filettatura (interna)	M 40
Forma	Standard	Grandezza	8
Guarnizione	Gomma di silicone	Numero entrate cavo in alto	2
Numero entrate cavo laterali	0	Parte superiore/Parte inferiore/Coperchio	Coperchio
Tipo	Copertura	Versione con gancio	Collegamento a staffa di serraggio

Design

Famiglia prodotti	HDC - Custodie	Tipo di prodotto	Custodie
Tipo	Copertura	Entrata cavo	con filetto

General data

Dimensione entrate cavi	M 40	Grandezza	8
Grado di protezione	IP68, IP69K		

Material

Colori	Nero
--------	------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 7.1	27-44-05-15
eClass 8.1	27-44-05-15	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

HDC - Custodie
HDC IP68 24B MD 2M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN
Dati ingegneristici	STEP