# Industrial Ethernet
# IE-CD-V04PRJ-C-MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Giunto, versione FreeCon per connettori PushPull Var.4
secondo IEC 61076-3-106 in metallo

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Tipo | IE-CD-V04PRJ-C-MA |
| Nr.Cat. | 1122710000 |
| Versione | Presa di collegamento, FreeCon, RJ45, Inserto |
| GTIN (EAN) | 4032248904778 |
| CPZ | 1 Pezzo |

# Industrial Ethernet
# IE-CD-V04PRJ-C-MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

| | |
|---|---|
| Peso netto | 243,48 g |

### Temperature

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura d'esercizio , max. | 70 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -40 °C |
| Temperatura d'esercizio | -40 °C...70 °C | Temperatura di magazzinaggio | |
| Temperatura di posa | | | |

### Conformità ambientale del prodotto

| | |
|---|---|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cicli di inserimento | 750 | Grado di protezione | IP65 |
| Materiale base della custodia | Profilato in alluminio, Coperchio: zinco pressofuso, nichelato | | |

### Dati tecnici del giunto RJ45

| | | | |
|---|---|---|---|
| Carico ammissibile (giunto RJ45) | 1 A | Categoria (giunto RJ45) | Cat.$6_A$ / Class $E_A$ (ISO/IEC 11801 2010) |
| Materiale di base custodia (giunto RJ45) | Pressofusione di zinco, PA 66 | Resistenza contatti (giunto RJ45) | ≤ 20 mΩ |
| Resistenza di isolamento (giunto RJ45) | > 500 MΩ | Rigidità dielettrica, contatto - contatto, min (giunto RJ45) | ≥ 1000 V DC |
| Rigidità dielettrica, contatto - schermatura, max. (giunto RJ45) | ≥ 1500 V DC | | |

### Norme

| | | | |
|---|---|---|---|
| Connettori a norma | IEC 61076-3-106 var. 4, IEC 60603-7-5 | N° Certificato (cULus) | E316369 |

### Proprietà elettriche

| | |
|---|---|
| Corrente di carico a 50 °C | 1 A |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 4.0 | EC001262 | ETIM 5.0 | EC001262 |
| ETIM 6.0 | EC000437 | eClass 6.2 | 27-25-05-04 |
| eClass 7.1 | 27-25-05-04 | eClass 8.1 | 19-17-01-25 |
| eClass 9.0 | 27-44-02-02 | eClass 9.1 | 27-44-03-92 |

### Approvazioni

| | |
|---|---|
| Omologazioni | c UL us LISTED |
| ROHS | Conforme |

# Industrial Ethernet
# IE-CD-V04PRJ-C-MA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Downloads

| | |
|---|---|
| Brochure/Catalogo | CAT 9 IETH 15/16 EN<br>MB FREECONCONTACT EN<br>FL FIELDWIRING EN<br>PI PROFINET CABLING EN |
| Documentazione utente | MAN IE GUIDE DE<br>MAN IE GUIDE EN |
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | DUXR.E316369 |