Industrial Ethernet
IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Giunto, versione FreeCon per connettori PushPull Var.4
secondo IEC 61076-3-106 in metallo

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-CD-V04PRJ-C-MA
Nr.Cat.	1122710000
Versione	Presa di collegamento, FreeCon, RJ45, Inserto
GTIN (EAN)	4032248904778
CPZ	1 Pezzo

Industrial Ethernet
IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	243,48 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati generali

Cicli di inserimento	750	Grado di protezione	IP65
Materiale base della custodia	Profilato in alluminio, Coperchio: zinco pressofuso, nichelato		

Dati tecnici del giunto RJ45

Carico ammissibile (giunto RJ45)	1 A	Categoria (giunto RJ45)	Cat.6_A / Class E_A (ISO/IEC 11801 2010)
Materiale di base custodia (giunto RJ45)	Pressofusione di zinco, PA 66	Resistenza contatti (giunto RJ45)	≤ 20 mΩ
Resistenza di isolamento (giunto RJ45)	> 500 MΩ	Rigidità dielettrica, contatto - contatto, min (giunto RJ45)	≥ 1000 V DC
Rigidità dielettrica, contatto - schermatura, max. (giunto RJ45)	≥ 1500 V DC		

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-3-106 var. 4, IEC 60603-7-5	N° Certificato (cULus)	E316369

Proprietà elettriche

Corrente di carico a 50 °C	1 A

Classificazioni

ETIM 4.0	EC001262	ETIM 5.0	EC001262
ETIM 6.0	EC000437	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-02-02	eClass 9.1	27-44-03-92

Approvazioni

Omologazioni	c UL us LISTED
ROHS	Conforme

Industrial Ethernet
IE-CD-V04PRJ-C-MA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 18/19 EN MB FREECONCONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	DUXR.E316369