

**Vassoio
MCP AP BASIC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Il plotter MCP Basic 2 è un plotter flessibile e portatile per siglare i marcatori sul posto, in modo semplice e veloce.

MCP Basic è ideale per la siglatura di piccole quantità ed etichette di componenti e per l'elaborazione di quantità residue.

Plotter piano, piccolo e compatto

- Piastra di montaggio per 3 MultiCard, facile installazione delle lische MultiCard
- Disponibilità opzionale di piastre di montaggio per SlimFix, dimensioni da 4 a 6, e per etichette
- Funzionamento con il software M-Print® PRO Weidmüller

MCP Plus completa la gamma dei sistemi d'identificazione e dei marcatori MultiCard Weidmüller. Il suo deposito pennini automatico consente di conservare il pennino direttamente sul plotter e la speciale guarnizione impedisce che le punte si asciughino. Con due sole piastre di montaggio avete la possibilità di siglare la gamma completa di prodotti MultiCard.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	MCP AP BASIC
Nr.Cat.	1139880000
Versione	Vassoio
GTIN (EAN)	4032248922031
CPZ	1 Pezzo

Foglio dati

**Vassoio
MCP AP BASIC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	270 mm	Larghezza (pollici)	10,63 inch
Posizione verticale	10 mm	Altezza (pollici)	0,394 inch
Profondità	324 mm	Profondità (pollici)	12,756 inch
Peso netto	1.080 g		

sistemi di siglatura

Tipo di cartellino	Versione	Piastra di montaggio plotter MCP Plus per marcatori MultiCard
MultiCard		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001675	UNSPSC	81-11-18-12
eClass 5.1	19-03-90-90	eClass 6.2	19-14-91-02
eClass 7.1	19-14-06-90	eClass 8.1	19-14-02-90
eClass 9.0	19-14-92-90	eClass 9.1	19-14-92-90

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme