

**Vassoio  
MCP AP BASIC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Il plotter MCP Basic 2 è un plotter flessibile e portatile per siglare i marcatori sul posto, in modo semplice e veloce.

MCP Basic è ideale per la siglatura di piccole quantità ed etichette di componenti e per l'elaborazione di quantità residue.

Plotter piano, piccolo e compatto

- Piastra di montaggio per 3 MultiCard, facile installazione delle lische MultiCard
- Disponibilità opzionale di piastre di montaggio per SlimFix, dimensioni da 4 a 6, e per etichette
- Funzionamento con il software M-Print® PRO Weidmüller

MCP Plus completa la gamma dei sistemi d'identificazione e dei marcatori MultiCard Weidmüller. Il suo deposito pennini automatico consente di conservare il pennino direttamente sul plotter e la speciale guarnizione impedisce che le punte si asciughino. Con due sole piastre di montaggio avete la possibilità di siglare la gamma completa di prodotti MultiCard.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	MCP AP BASIC
Nr.Cat.	<a href="#">1139880000</a>
Versione	Vassoio
GTIN (EAN)	4032248922031
CPZ	1 Pezzo

**Foglio dati****Vassoio  
MCP AP BASIC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	270 mm	Larghezza (pollici)	10,63 inch
Posizione verticale	10 mm	Altezza (pollici)	0,394 inch
Profondità	324 mm	Profondità (pollici)	12,756 inch
Peso netto	1.080 g		

**sistemi di siglatura**

Tipo di cartellino	Versione	Piastra di montaggio plotter MCP Plus per marcatori MultiCard
	MultiCard	

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001675	UNSPSC	81-11-18-12
eClass 5.1	19-03-90-90	eClass 6.2	19-14-91-02
eClass 7.1	19-14-06-90	eClass 8.1	19-14-02-90
eClass 9.0	19-14-92-90	eClass 9.1	19-14-92-90

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS

Conforme