

**THM
THM ET S7 50/12.5 TU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le etichette non adesive su rotolo THM ET S7 sono utilizzate per identificare i moduli Simatic 200S, S7-300 e S7-400 di Siemens.

- Il software M-Print® PRO può essere utilizzato per realizzare stampe personalizzate su etichette THM ET S7 con una stampante THM.
- Le etichette possono essere separate facilmente
- La stampante THM Plus S assicura una stampa ad elevata resistenza

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	THM ET S7 50/12.5 TU
Nr.Cat.	1161790000
Versione	THM, Siglatura di apparecchi, 50 x 12.5 mm, Siemens, turchese
GTIN (EAN)	4032248950928
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	2430920000 2448870000

THM
THM ET S7 50/12.5 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	12,5 mm	Larghezza (pollici)	0,492 inch
Posizione verticale	50 mm	Altezza (pollici)	1,969 inch
Profondità	0,08 mm	Profondità (pollici)	0,003 inch
Peso netto	766 g		

Dati generali

Alogeni	No	Applicazione / Produttore	Siemens
Approvazione secondo UL 969	No	Campo delle temperature di impiego	-50... 100 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	Colori	turchese
Larghezza	12,5 mm	Materiale	polipropilene
Numero per rotolo	2.000	Processo di stampa	Trasferimento termico
Versione	esente da alogeni		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Software	M-Print PRO configuration file

THM
THM ET S7 50/12.5 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

