

HDC - Custodie
HDC 32B ABU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



Grazie ad una speciale pressofusione e ad una sigillatura superficiale a più strati le custodie HDC offrono una protezione perfetta.

Il geniale sistema di bloccaggio è realizzato in acciaio inossidabile. Questo garantisce una lunga durata, un'eccellente protezione contro la corrosione e un'elevata resistenza agli urti.

Il sistema di bloccaggio della custodia offre una sicurezza integrata. Il nostro esclusivo sistema a molla brevettato blocca in modo sicuro la custodia, proteggendola dall'apertura involontaria.

La siglatura laser consente una rapida identificazione. Per una classificazione e un posizionamento immediati dei singoli prodotti, ciascuna custodia viene siglata in maniera permanente mediante laser.

Le custodie RockStar® IP 65/ NEMA tipo 4X di Weidmüller sono la scelta ideale quando sono richieste custodie industriali con grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC 32B ABU
Nr.Cat.	1217800000
Versione	HDC - Custodie, Grandezza: 10, Grado di protezione: IP65, Base aperta, Gancio trasversale in basso, Standard
GTIN (EAN)	4008190148393
CPZ	1 Pezzo

HDC - Custodie
HDC 32B ABU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	97 mm	Larghezza (pollici)	3,819 inch
Posizione verticale	38 mm	Altezza (pollici)	1,496 inch
Larghezza di fissaggio	110 mm	Altezza di fissaggio	65 mm
Peso netto	276 g		

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 125 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1, DIBP 84-69-5

Dati generali

Custodie EMC	No	Grado di protezione	IP65
Materiale base della custodia	alluminio pressofuso	Materiale elemento di bloccaggio	Acciaio, inossidabile
Superficie	Verniciatura a polvere		

Dimensioni

Altezza Custodia B	38 mm	Altezza Zoccolo B1	7 mm
Distanza tra i fori lunghezza A2	110 mm	Larghezza custodia C	82,5 mm
Larghezza zoccolo C1	89 mm	Lunghezza, custodie	94 mm

Esecuzione

Adatti per ModuPlug®	Sì	Esecuzione custodia	Base aperta
Esecuzione sistema di chiusura	Gancio trasversale in basso	Forma	Standard
Grandezza	10	Guarnizione	NBR
Parte superiore/Parte inferiore/ Coperchio	Parte inferiore	Tipo	Base passante (mont. in feritoia)
Versione con gancio	Gancio trasversale		

Design

Famiglia prodotti	HDC - Custodie	Tipo di prodotto	Custodie
Tipo	Base passante (mont. in feritoia)		

General data

Tipo di bloccaggio	gancio trasversale	Grandezza	10
Grado di protezione	IP65		

Material

Colori grigio

Foglio dati**HDC - Custodie
HDC 32B ABU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000437	ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437	ETIM 6.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-03	eClass 7.1	27-44-02-02
eClass 8.1	27-44-02-02	eClass 9.0	27-44-02-02
eClass 9.1	27-44-02-02		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione tecnica	1217800000_HDC_32B_ABU_STP_Blatt__1.pdf

Foglio dati**HDC - Custodie
HDC 32B ABU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni